

2m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz

Produkt-ID: USB3SAB2MRA



Das 2 m lange schwarze USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3SAB2MRA ist mit einem rechtsgewinkelten USB A-Stecker versehen, sodass Sie Ihre USB 3.0 B-Peripheriegeräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an Ihren PC, Laptop oder Server anschließen können.

Der rechtsgewinkelte USB A-Anschlüsse positioniert das Kabel nahezu bündig gegen eine Wand oder eine andere Oberfläche. So besteht keine Platzanforderung wie im Falle einer geraden Verbindung vom Kabel in den USB-Anschluss.

Das 2 m lange Kabel nutzt bei Verwendung mit einem USB 3.0-Host und -Gerät den vollen SuperSpeed USB 3.0-Standard und bietet so eine Bandbreite von 5 Gbit/s.

Zudem ist das rechtsgewinkelte USB 3.0-Kabel als hochwertiges Shielded Twisted Pair (STP)-Kabel konstruiert und trägt so dazu bei, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und gewährleistet eine zuverlässige Datenkommunikation.

Das USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3SAB2MRA wird für garantierte Qualität und Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Schließen Sie ein SuperSpeed USB 3.0 Typ B-Peripheriegerät (Festplattengehäuse, Kartenleser, Dockingstation, Video Capture-Gerät usw.) selbst in schwer erreichbaren Bereichen oder an engen Stellen an einen USB 3.0-fähigen Desktopcomputer, Laptop oder Server an.

## Merkmale

- 1x rechtsgewinkelt USB 3.0 A-Stecker
- Hochwertige abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion
- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten
- 1x USB 3.0 'B'-Stecker
- Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Entwickelt und konstruiert gemäß den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen

---

### Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Folie, abgeschirmtes Twisted Pair

---

### Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
--------------	--------------------

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Steckverbinder B	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade auf rechtsgewinkelt
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]



Produktlänge	6.6 ft [2 m]
Produktbreite	0.4 in [11 mm]
Produkthöhe	0.6 in [14 mm]
Produktgewicht	3.0 oz [84 g]

---

Verpackungs-  
formationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.2 oz [92 g]

---

Verpackungs-  
inhalt

Im Paket enthalten	2 m schwarzes SuperSpeed USB 3.0-Kabel, rechtsgewinkelt A auf B - Stecker/Stecker
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

