

50 cm USB-C till Micro USB-B-kabel, USB 10 Gbps, datasladd, 3 A, USB C till Micro-B-dataöverföringskabel

Produkt ID: USB31CUB50CM



Med denna USB-C™ till Micro-B-kabel kan du ansluta dina USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Micro-USB-enheter till din bärbara dator med USB Type-C™. Du kan också ladda och synkronisera dina mobila USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Micro-USB-enheter.

Denna icke-standard kabel på 0,5 meter är perfekt för korta anslutningar från din bärbara USB-C-dator till ett USB 3.2 Gen 2-hårddiskabinett, -dockningsstation eller annan Micro-USB-enhet var du än är.

Med den korta kabeln kan du placera din utrustning utan extra kabel i vägen. Den är extremt bärbar vilket är perfekt för anslutningar i små kontorsutrymmen eller på ett kafé eller hotellrum.

Med en bandbredd på 10 Gbps kan denna USB 3.2 Gen 2-kabel föra över och säkerhetskopiera data med dubbelt så hög hastighet än USB 3.2 Gen 1 och 20 gånger snabbare än USB 2.0. Du kan även ansluta äldre USB 3.2 Gen 1-tillägg till nyare datorer med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps.

Anslut din Micro-USB 3.2 Gen 1-telefon eller -surfplatta till din bärbara eller stationära dator med USB 3.2 Gen 2 för synkning och laddning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut Micro USB 3.1-enheter som till exempel bärbar hårddisk, videoinspelningsenhet eller äldre USB 3.0-enheter till en USB 3.1-dator
- Ladda eller synka äldre mobila Micro USB 3.0-enheter från en USB 3.1-kapabel bärbar eller stationär dator

Funktioner

- USB 3.2 Gen 2-dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps vid användning med en USB 3.2 Gen 2-värd och -enhet
- Enkla anslutningar genom en vändbar USB Type-C-kontakt som kan kopplas in i enheten med båda sidor upp
- Thunderbolt™ 3 port-kompatibel
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
-------------------	---------------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Connector B	1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 stift, Gen 2, 10 Gbps)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	24/30 AWG
Kabellängd	1.6 ft [0.5 m]

Produktlängd	19.7 in [50.0 cm]
Produktbredd	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	0.9 oz [26.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.3 in [13.4 cm]
Paketets bredd	4.8 in [12.3 cm]
Paketets höjd	0.6 in [1.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 oz [30.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C till Micro-B-kabel
-----------------	------------------------------

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.