

Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 2 m nero - Angolare destro A a B - M/M

ID prodotto: USB3SAB2MRA



Il cavo USB 3.0 A a B da 2m nero USB3SAB2MRA presenta un connettore maschio USB 'A' con angolare destro che consente il collegamento di periferiche USB 3.0 di tipo 'B' a PC, laptop o server anche in punti di difficile accesso o spazi ristretti.

Il connettore USB 'A' con angolare destro consente il posizionamento del cavo praticamente a scomparsa sulla parete o su un'altra superficie, eliminando lo spazio solitamente necessario per un collegamento "dritto" dal cavo alla porta USB.

Sfruttando completamente le funzionalità di USB 3.0 SuperSpeed standard se utilizzato con un host e un dispositivo USB 3.0, questo cavo da 2 m offre una larghezza di banda di 5 Gbps.

Inoltre, il cavo USB 3.0 con angolare destro presenta una struttura a doppipli intrecciati schermati (STP) di alta qualità che consente di eliminare le interferenze elettromagnetiche e assicura un'affidabile comunicazione dei dati.

Il cavo USB 3.0 A a B USB3SAB2MRA è dotato della garanzia a vita StarTech.com per qualità e affidabilità garantite.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di collegare una periferica USB 3.0 SuperSpeed tipo B (box esterno hard disk, lettore per schede, docking station, dispositivi di acquisizione video, ecc.) a un desktop, laptop o server dotato di USB 3.0, anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti

Caratteristiche

- 1 connettore maschio USB 3.0 'A' con angolare destro
- 1 connettore maschio USB 3.0 'B'
- Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 3.0 SuperSpeed
- Struttura a doppiini intrecciati schermati (STP) di alta qualità
- Velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- Connettori saldati con pressacavo
- Compatibile all'indietro con USB 2.0

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Doppino intrecciato schermato in pellicola

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-----------------	--------------------

Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Connettore B	USB Type-B (9 pin) USB 3.0

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto ad angolare destro
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2 m]



Larghezza prodotto	0.4 in [11 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [14 mm]
Peso prodotto	3.0 oz [84 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [92 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo USB 3.0 SuperSpeed 2 m nero con angolare destro A a B - M/M
--------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

