

3 ft SuperSpeed USB 3.0 (5Gbps) Cable A to B - M/M

ID del Producto: USB3SAB3



El cable SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 de 91cm (A-B, macho-macho) de StarTech.com ofrece una conexión estable y de alta calidad que aprovecha al máximo toda la capacidad de USB 3.2 Gen 1.

Diseñado para conexiones de dispositivos SuperSpeed USB de próxima generación, este cable USB 3.2 Gen 1 de 91cm ofrece transmisiones a velocidades de hasta 5Gbps cuando se utiliza con un dispositivo y anfitrón USB 3.2 Gen 1: una impresionante mejora de 10x veces la capacidad de USB 2.0 (480Mbps).

Nuestro cable USB 3.2 Gen 1 de 91cm está fabricado con diseño STP ("Shielded Twisted Pair", pares de cables trenzados con blindaje), lo cual evita interferencias electromagnéticas y garantiza una transmisión fiable de los datos.

Este cable USB 3.2 Gen 1 de 91cm está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad y calidad garantizadas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- El cable y los conectores han sido fabricados conforme a las especificaciones para SuperSpeed USB 3.2 Gen1

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Conector B	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

Características Físicas

Color	Azul
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	3.0 ft [0.9 m]
Peso del Producto	1.7 oz [49 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.1 in [18.1 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0 SuperSpeed A a B de 91cm - M/M
---------------------	--

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

