

USB 3.0 till DisplayPort-adapter - DisplayLink certifierad - 4K 30 Hz

Produkt ID: USB32DP4K

Vill du lägga till 4K Ultra HD-video till ditt datorsystem? Nu kan du njuta av bildkvalitet i Ultra HD även om ditt system inte har inbyggt stöd för video i 4K. Med en extra 4K-skärm ansluten till datorn kan du utöka eller spegla skrivbordet för ökad produktivitet. DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifiering garanterar automatisk installation av drivrutiner så att du kan njuta av Ultra HD på nolltid.

Nu kan du ansluta en 4K HDTV, skärm eller projektor till datorn även om videokortet till din bärbara eller stationära dator inte har inbyggt stöd för 4K. USB32DP4K USB till DisplayPort 4K-adaptorn låter dig utöka eller spegla din primära skärm till en Ultra HD-skärm eller -TV och ger dig den extra skärmytan du behöver för att förenkla flerprogramskörning och maximera din produktivitet.

Du kommer att förundras över bildkvaliteten från en 4K-skärm eller -TV, fyra gånger högre upplösning än 1080p; USB32DP4K låter dig utnyttja en USB 3.0-anslutnings imponerande bandbredd för att ge den enastående kvaliteten från Ultra HD till din 4K-skärm. Dessutom är adaptorn bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra tillämpningar på arbetsplatsen.

Installation har aldrig varit enklare. När du ansluter denna DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifierade adapter till en Internet-ansluten Windows® 7-, Windows® 8- eller Windows® 10-dator laddar den automatiskt ned de senaste drivrutinerna åt dig så att du slipper.

USB32DP4K täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut en 4K-TV, -skärm eller -projektor till ditt datorsystem
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, läs din e-post på en skärm och arbeta med dokument på en annan

Funktioner

- Lägg till stöd för Ultra HD 4K-video till datorsystemet genom en ledig USB 3.0-port
- Enastående bildkvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4K
- DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifierad - automatisk installation och uppdatering av drivrutiner
- USB 3.0-värdanslutning ger maximal bandbredd för 4K Ultra HD-utdata

- USB-driven prestanda - ingen extra strömkälla behövs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	USB 3.0
Portar	1
AV-utgång	DisplayPort
Audio	Ja
USB-passthrough	Nej
Minne	1GB
Chipset-ID	DisplayLink - DL-5500

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30Hz
Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	Tvåkanalers stereo
Allmänna specifikationer	Denna USB-videoadapter använder ett DisplayLink-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller -dockningsstationer, undvik att använda enheter med ett Trigger- eller Fresco-chipset.

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	DisplayPort (20-stifts)



Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 Chrome OS™ v55+
-------------------	---

Särskilda
anmärkningar/
krav

System- och kabelkrav	Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas) Systemminne: 4 GB
Obs.	Endast en USB-videoadapter stöds per dator
	Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet	< 85 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	2.5 in [63.5 mm]
Produktlängd	3.5 in [90 mm]
Produktbredd	1.8 in [45 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	2.1 oz [60 g]

Förpackning

Package Length	8.3 in [21.1 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]



Package Height 1.5 in [38 mm]

Fraktvikt (förpackning) 7.2 oz [204 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- USB 3.0 till DisplayPort-videokort
- Installationsskiva med mjukvara
- Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

