

3m schwarzes SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St

Product ID: USB3SAB3MBK



Mit dem schwarzen 3 m langen USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3SAB3MBK können Sie USB 3.0 B-Geräte, z. B. Festplattengehäuse, Kartenlesegeräte, Dockingstationen und Videoerfassungsgeräte, in bis zu 3 Metern Entfernung vom Computer anschließen.

Das USB 3.0-Kabel ist als hochwertiges Shielded Twisted Pair (STP)-Kabel konstruiert und trägt so dazu bei, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und gewährleistet eine zuverlässige Datenkommunikation.

Das 3 m lange Kabel wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert und bietet garantierte Qualität und Zuverlässigkeit.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

• Schließen Sie ein USB 3.0 Typ B-Peripheriegerät (Festplattengehäuse, Kartenleser, Dockingstation, Video Capture-Gerät usw.) in bis zu 3 m Entfernung an einen USB 3.0-fähigen Desktopcomputer, Laptop oder Server an

Features

- Entwickelt und konstruiert gemäß den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen
 - Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
 - Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
 - Bietet 3 m Kabellänge
-

Hardware	Warranty	Lifetime
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Typ der Kabelabschirmung	Foil shielded twisted pair
Leistung	Typ und Rate	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Steckverbinder	Steckverbinder A	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Steckverbinder B	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
Physische Eigenschaften	Farbe	Black
	Steckverbinderart	Straight
	Drahtstärke	28 AWG
	Kabellänge	9.8 ft [3 m]
	Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
	Produktbreite	0.5 in [13.5 mm]
	Produkthöhe	0.5 in [11.500 mm]
	Produktgewicht	4.4 oz [125.000 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Package Length	0.0 in [0.070 mm]
	Package Width	7.9 in [2.0 cm]
	Package Height	8.7 in [2.2 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.6 oz [130.000 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	3 m schwarzes SuperSpeed USB 3.0-Kabel, A auf B - Stecker/Stecker

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

