

3 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel A-naar-B - M/M

Productcode: USB3SAB3MBK



Dankzij de USB3SAB3MBK 3 m zwarte USB 3.0 A-naar-B-kabel kunt u uw USB 3.0 type-B apparaten, zoals uw harde-schijfbehuizingen, kaartlezers, docking stations en video-opnameapparatuur, tot op 3 meter afstand van uw computer aansluiten.

De USB 3.0-kabel heeft een hoogwaardige Shielded Twisted Pair (STP)-constructie, die elektromagnetische storingen helpt voorkomen en betrouwbare datacommunicatie garandeert.

De 3 m lange kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com en biedt gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een USB 3.0 type B randapparaat (harde-schijfbehuizing, kaartlezer, docking station, video-opnameapparaat, etc.) tot op 3 m afstand op een voor USB 3.0 geschikte desktop, laptop of server aan

Eigenschappen

- Ontworpen en vervaardigd naar SuperSpeed USB 3.0-specificaties
- 3 m lange kabel
- Gegoten connectoren met trekcontlasting

- Overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Folie afgeschermd getwist paar

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.5 in [13.5 mm]
Hoogte product	0.5 in [11.5 mm]
Gewicht product	4.6 oz [130.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	6.6 ft [2.0 m]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	8.7 in [22.0 cm]



Verzendgewicht
(verpakt) 4.8 oz [136.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 3 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel A-naar-B - M/M

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

