

USB 3.0 opname apparaat voor High-Performance DVI Video - 1080p 60fps - Aluminium

Productcode: USB32DVCAPRO



Dit DVI naar USB 3.0 video-opnameapparaat neemt high-definition DVI video op uw computer op. Dankzij de aluminium behuizing is dit apparaat sterk genoeg voor opnamen vanaf een vaste plaats of mobiele opnamen. Hij is uitgerust met een aparte 3,5 mm audio-ingang voor begeleidende audio of voice-overs, en een DVI pass-through poort voor aansluiting op een scherm zodat u de video tijdens de opname kunt bekijken.

Neem 1080p video op met 60 f/s (frames per seconde), zodat u deze kunt delen, opslaan of bewerken. Sla opnamen van beveiligingsapparatuur, controlekamers, medische of andere industriële DVI-apparaten direct op uw computer op.

De meegeleverde software vereenvoudigt de opname. Dankzij een breed geaccepteerde code kunnen in StreamCatcher™ opgeslagen video's worden afgespeeld op elke videospeler, zonder dat een conversie of bewerking nodig is.

Met de meegeleverde software kunt u, onder Windows, uw video live op het internet afspelen, via Twitch™ of andere externe video streaming platforms.

Met dit opnameapparaat bent u niet gebonden aan de meegeleverde software. U kunt onbewerkte video zonder kwaliteitsverlies opnemen met elke externe DirectShow™-software zoals Open Broadcaster Software (OBS).

Dit veelzijdige DVI opnameapparaat werkt met HDMI naar DVI en VGA naar DVI adapters, zodat u video van een HDMI- of VGA-bron kunt opnemen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Neem video op voor trainings- en opleidingsdoeleinden van technologie die DVI weergeeft
- Neem onbewerkte video op met uw favoriete, met DirectShow compatibele software
- Bij uitstek geschikt voor het opnemen van output vanaf uw pc, server of POS-station, tijdens het maken van softwaretrainings- en opleidingsvideo's.
- Voeg uw eigen onafhankelijke audiobron toe voor voice-over commentaar

Eigenschappen

- Neem DVI-video op uw computer op en integreer een 3,5 mm audio bron met een resolutie van 1080p 60 fps
- DVI Video Capture Kaart / Raw Video Capture / USB 3.0 DVI Video Capture / Aluminium / Compacte HD Video Recorder / DVI capture kaart / Game capture kaart / HD PVR / USB 3.0 video capture kaart / USB capture kaart / USB video capture kaart
- Neem video op voor trainings- en opleidingsdoeleinden
- Opname van raw video via je favoriete DirectShow compatibele software; Aparte 3,5 mm audio input
- PRODUCT ALERT: De nieuwste StreamCatcher Pro-software (beschikbaar voor download) beschikt over een vernieuwde, gebruiksvriendelijke GUI en ondersteunt meerdere capture-apparaten tegelijkertijd; Compatibel met Windows 10 & 11 (Windows 8 en hoger)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	DVI
AV-uitgang	USB
Audio	Ja

	Industriestandaarden	NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
		Video Encoding: MPEG4/H.264
		DirectShow Compatible
	Chipsetcode	Mstar - MST3363CNK-170
Prestaties		
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1080 60 FPS
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1080 60 FPS
	Ondersteunde resoluties	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	2-kanaals stereo audio
	MTBF	504.825 uur
Connector(en)		
	Connector A	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
		1 - DVI-I (29-polig)
	Connector B	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 8, 8.1, 10, 11
		MacOS® 10.11 tot 10.14
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	This video capture device requires a USB 3.0 port (or higher). The video capture device does not work with USB 2.0 ports (or lower).
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-5°C to 40°C (23°F to 105°F)
Vochtigheid	20% tot 80% (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Lengte product	3.6 in [9.2 cm]
Breedte product	2.4 in [6.1 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.4 cm]
Gewicht product	3.6 oz [102.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.6 in [21.8 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	2.2 in [5.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.0 opnameapparaat voor DVI video
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - Verkorte handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.