

USB 3.0 auf 4x HDMI Adapter - Externe Video- und Grafikkarte - USB Typ-A auf Quad HDMI Display Adapter Dongle - 1080p 60Hz - Multi Monitor USB A auf HDMI Konverter - Windows

Produkt-ID: USB32HD4



Mit diesem USB 3.0 auf HDMI® Adapter können Sie Ihren Desktop erweitern, indem Sie einen Laptop oder Desktop-Computer über einen einzigen Anschluss mit USB-Typ-A vier unabhängige HDMI-Monitore oder -Displays hinzufügen.

Dieser USB-A auf 4 HDMI Adapter verfügt über vier Video-Ausgänge, um Ihre Produktivität durch eine größere Bildschirmfläche zu steigern. Mit mehreren Monitoren können Sie auf mehrere Anwendungen gleichzeitig zugreifen und auf einem Bildschirm arbeiten, während Sie auf dem anderen Referenzmaterial anzeigen. Verwenden Sie den USB auf HDMI Adapter für mehrere Monitore, um Ihre Displays zu erweitern oder zu spiegeln.

Dank der USB 3.0 Schnittstelle liefert dieser Adapter-Dongle für vier Monitore HD-Auflösungen von bis zu 1920x1080 (1080p) an allen vier Anschlüssen. Der Adapter unterstützt auch 2-Kanal-Audio über HDMI.


Der USB-Typ-A auf HDMI Adapter-Konverter verfügt über ein 1 m langes angeschlossenes USB-A Kabel, das zusätzlichen Abstand zwischen dem Adapter und dem Host-Gerät bietet und so eine flexible Einrichtung ermöglicht. Es unterstützt auch eine automatische Treiberinstallation für eine einfache Bedienung.

Der externe Videoadapter wird über den Bus betrieben, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich ist.

Die Multi-Monitor Assistant Anwendung bietet eine Benutzeroberfläche, die Benutzern beim Multitasking hilft und es Ihnen ermöglicht, schnell zwischen verschiedenen Monitoren zu wechseln. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen, die den Benutzern beim Drag and Drop, optionalen Zoomen, bei der geteilten Skalierung und beim Kaskadieren von Fenstern auf dem Hauptdisplay sowie beim Erstellen einer dynamischen Video- oder Matrixwand helfen.

Hinweis:

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie Ihrem Arbeitscomputer vier Displays hinzu
- Führen Sie mehrere Anwendungen auf verschiedenen Monitoren aus
- Spiegeln Sie Ihr Primärdisplay auf einem HDTV

Merkmale

- **QUAD MONITOR DISPLAY-ADAPTER:** Der USB 3.0 auf 4x HDMI Video-Adapter ermöglicht Ihnen eine Erweiterung Ihres Desktops. Fügen Sie bis zu vier HDMI-Monitore zu Ihrem Laptop oder Desktop-Computer hinzu | 4x 1080 p 60 Hz Displays | 2-Kanal Audio (eine Quelle, die über HDMI auf alle Displays repliziert wird)
- **PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG:** Der USB 3.0 auf HDMI Adapter unterstützt insgesamt 5 Displays im erweiterten Modus (inkl. Laptop-Bildschirm) an Ihrem Arbeitsplatz oder von zu Hause aus | Die externe Grafikkarte wird über den USB-Bus betrieben, ohne dass eine zusätzliche Stromversorgung erforderlich ist
- **ASSISTENT FÜR MEHRERE BILDSCHIRME:** Steigern Sie die Produktivität mit der mitgelieferten Software für Multitasking und Fensteranordnung; ziehen Sie Fenster per Drag and Drop auf einen ausgewählten Monitor, nutzen Sie den Zoom zum Vergrößern/Verkleinern und teilen/skalieren Sie Dateien.
- **EINFACHE EINRICHTUNG:** USB-A auf HDMI Adapter für 4 Monitore hat ein 1 m langes USB-A Kabel, um die einrichtung eines Multi-Monitor Arbeitsplatzes oder eines HDTV-Besprechungsraum zu erleichtern, automatische Treiberinstallation (Adminrechte erforderlich)
- **NUR WINDOWS:** Dieser USB auf HDMI Adapter für mehrere Monitore ist nur mit Windows-Betriebssystemen kompatibel und unterstützt weder macOS noch Linux | USB-Typ-A auf HDMI Hub-Konverter mit 4 Anschlüssen (1x USB-A Stecker auf 4x HDMI Buchsen)

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
AV-Eingang	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
AV-Ausgang	HDMI
Chipset-ID	Trigger T6-688SL IT66121

Leistung

Unterstützte Auflösungen	1920x1080 (1080p) / 60Hz
Audiospezifikationen	HDMI - 2 Channel Audio

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Steckverbinder B	4 - HDMI

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 11, 10
------------------------------	-----------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Dieser USB-Videoadapter ist nicht für grafikintensive Anwendungen, wie CAD oder Spiele, geeignet
---------	--

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Feuchtigkeit	< 85 % nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

Farbe	Schiefergrau
Gehäusotyp	Aluminium

Kabellänge	3.3 ft [1 m]
Produktlänge	4.0 in [10.1 cm]
Produktbreite	3.2 in [8.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	6.4 oz [180.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.7 in [14.4 cm]
Paketbreite	8.1 in [20.7 cm]
Pakethöhe	1.5 in [3.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.9 oz [280.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-A auf HDMI Adapter
	1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.