

Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 3 m nero - Angolare destro A a B - M/M

ID prodotto: USB3SAB3MRA



Il cavo USB 3.0 A a B da 3m nero USB3SAB3MRA presenta un connettore maschio USB 'A' con angolare destro che consente il collegamento di periferiche USB 3.0 di tipo 'B' a PC, laptop o server anche in punti di difficile accesso o spazi ristretti.

Il connettore USB 'A' con angolare destro consente il posizionamento del cavo praticamente a scomparsa sulla parete o su un'altra superficie, eliminando lo spazio solitamente necessario per un collegamento "dritto" dal cavo alla porta USB.

Sfruttando completamente le funzionalità di USB 3.0 SuperSpeed standard se utilizzato con un host e un dispositivo USB 3.0, questo cavo da 3 m offre una larghezza di banda di 5 Gbps.

Inoltre, il cavo USB 3.0 con angolare destro presenta una struttura a doppiini intrecciati schermati (STP) di alta qualità che consente di eliminare le interferenze elettromagnetiche e assicura un'affidabile comunicazione dei dati.

Il cavo USB 3.0 A a B USB3SAB3MRA è dotato della garanzia a vita StarTech.com per qualità e affidabilità garantite.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di collegare una periferica USB 3.0 SuperSpeed tipo B (box esterno hard disk, lettore per schede, docking station, dispositivi di acquisizione video, ecc.) a un desktop, laptop o server dotato di USB 3.0, anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti

Caratteristiche

- 1 connettore maschio USB 3.0 'A' con angolare destro
- 1 connettore maschio USB 3.0 'B'
- Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 3.0 SuperSpeed
- Struttura a doppiini intrecciati schermati (STP) di alta qualità
- Velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- Connettori saldati con pressacavo
- Compatibile all'indietro con USB 2.0

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Doppino intrecciato schermato in pellicola

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-----------------	--------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Connettore B	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto ad angolare destro
Diametro filo	28 AWG

Lunghezza del cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3 m]
Larghezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	4.1 oz [116 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22 cm]
Larghezza del Pacco	7.9 in [20 cm]
Altezza del Pacco	0.5 in [12 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.4 oz [124 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB 3.0 SuperSpeed 3 m nero con angolare destro A a B - M/M
--------------------------	--

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.