

## Adaptador USB 3.0 a HDMI o VGA - 4K de 30Hz

ID del Producto: USB32HDVGA



Este adaptador USB 3.0 a HDMI VGA constituye una solución portátil para la conexión de una pantalla HDMI y VGA a su ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-A. El adaptador de vídeo multipuerto le permite duplicar o extender el contenido en dos monitores adicionales simultáneamente (1x HDMI y 1x VGA), lo cual crea una estación de trabajo de dos pantallas.

Dado que funciona como una tarjeta gráfica externa, este adaptador multipantalla ofrece una forma práctica de agregar capacidad multimonitor a su ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB 3.0.

Al aprovechar la interfaz de la tecnología USB 3.0, el adaptador transmite contenido de alta definición a las pantallas HDMI y VGA. Es posible utilizar el adaptador para duplicar el escritorio del ordenador, o para extender el escritorio, con el fin de doblar el espacio de trabajo y aumentar su productividad.

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores. Este convertidor de vídeo USB 3.0 incluye salidas tanto HDMI, como VGA, y le permite conectar de forma práctica su ordenador portátil a cualquier pantalla o proyector equipado con HDMI y VGA, mediante el adaptador multipuerto.

El conector de llave ("dongle") de peso ligero ocupa poco espacio, lo cual lo convierte en el accesorio perfecto para profesionales que se desplazan.

La salida HDMI de este adaptador USB 3.0 de vídeo es compatible con resoluciones UHD de hasta 4K 30Hz, y la salida VGA es compatible con resoluciones HD de hasta 1920 x 1080, lo cual garantiza que no se desmejora la calidad de las imágenes.

El modelo USB32HDVGA está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Conecte con prácticamente cualquier pantalla HDMI y VGA, mientras viaje/se desplace o trabaje en la oficina
- Agregue capacidad multimonitor a un ordenador equipado con USB 3.0
- Ejecute varias aplicaciones en dos pantallas, de forma simultánea

## Características

- Aproveche al máximo la compatibilidad de vídeo de su ordenador portátil, mediante un adaptador 2 en 1: USB-A a HDMI® y VGA
- Compatible con aplicaciones que requieren uso intensivo de recursos, con resoluciones UHD de hasta 4K 30Hz
- Aumente su productividad, mediante la creación de una estación de doble pantalla, ya sea en su oficina o al desplazarse o viajar
- DRIVER & OS: Powered by Silicon Motion the adapter enables simultaneous use w/ USB video/graphics devices powered by DisplayLink/MCT/Fresco; Win 7/8/10 (auto driver install w/Win 10), macOS 10.13 & up
- INCREASE PRODUCTIVITY: Mirror/extend content on two additional monitors simultaneously w/ the 2-in-1 multiport adapter w/ HDMI & VGA; portable design is ideal for use at your workstation or on the go

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
	Pasivo
Entrada A/V	USB 3.0
Salida A/V	HDMI
	VGA
Soporte de Audio	Sí

Estándares Industriales      Compatible con USB 3.0

ID del Conjunto de Chips      Silicon Motion - SM768

Rendimiento

Video Revision      HDMI 1.4

Resoluciones Admitidas      HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz  
VGA: 1920x1080 60Hz

*<i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>*

Pantalla Plana Soportada      Sí

Especificaciones de Audio      HDMI: audio de 7,1 canales<br/> VGA: no compatible con audio  
  
VGA - No Audio Support

Conector(es)

Conector A      USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Conector B      VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)  
  
HDMI (19 pines)

Software

Compatibilidad OS      Windows 7  
Windows 8  
Windows 8.1  
Windows 10  
macOS X Yosemite (10.10)  
macOS X El Capitan (10.11)  
macOS Sierra (10.12)  
macOS High Sierra (10.13)  
macOS Mojave (10.14)



macOS Catalina (10.15)

macOS Big Sur (11.0)

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 75°C (32°F to 167°F)
Humedad	HR 0~95% Sin Condensación

---

Características Físicas

Color	Negro y Plata
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	4.3 in [10.9 cm]
Longitud del Producto	10.6 in [27.0 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [43 mm]
Altura del Producto	0.6 in [14 mm]
Peso del Producto	1.9 oz [54 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.7 in [17 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.0 oz [112 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador USB-A a HDMI y VGA
---------------------	------------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.