

Cable Extensor Alargador USB 3.0 (5Gbps) SuperSpeed Activo de 10m - USB A Macho a Hembra - Negro

ID del Producto: USB3AAEXT10M



El Cable de Extensión Activo USB 3.2 Gen 1 de 10m, USB3AAEXT10M dispone de un conector USB tipo A (macho) y un conector USB tipo A (hembra) que proporcionan una extensión activa de dispositivos USB 3.2 Gen 1 de hasta 10 metros.

Un cable todo en uno para superar las restricciones de distancia, así como las limitaciones de las fuentes de alimentación; el cable de extensión USB 3.2 Gen 1 incorpora un circuito activo por bus que garantiza un rendimiento más allá de los límites de longitud establecidos para los cables USB estándar. Es posible conectar en cadena hasta 2 de estos cables, lo que se traduce en una extensión de conexión de 20 metros. Si es necesario, el dispositivo USB puede ser alimentado desde un tomacorriente de pared mediante el adaptador Universal de AC suministrado con el cable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite extender la distancia de conexión de los periféricos USB más allá de la limitación de 3 metros de USB 3.0

- Conexiones en cascada en hasta 2 niveles
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0/1.1

Características

- Totalmente blindado para evitar errores de conexión
- Plug and Play, no requiere controlador
- Alimentado por USB
- También incluye una fuente de alimentación externa Universal
- Indicador LED Azul x1 para monitorear el estado de conexión del Cable de Extensión y el puerto USB
- Independiente del Sistema Operativo

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Conector B	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Observaciones / Requisitos

Nota	Conecte hasta 2 dispositivos USB3AAEXT10M en cascada para una mayor extensión
------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.35 A
Tensión de Salida	5 DC

Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H
Consumo de Energía	10

Características
Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	32.8 ft [10 m]
Longitud del Producto	32.8 ft [10.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	1.0 lb [0.4 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.6 cm]
Ancho de la Caja	8.4 in [21.4 cm]
Altura de la Caja	2.4 in [6.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 lb [0.8 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de Extensión Activo USB 3.0 10m - M/H
	1 - Adaptador de Alimentación Universal
	1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.