

## Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI - DVI - 6 x USB Ports

Produkt-ID: USB3SDOCKHD



Diese USB-3.0-Dockingstation kombiniert einen Hub mit 6 USB-Anschlüssen (USB 2.0/USB 3.0), Kopfhörer- und Mikrofon-Audioanschlüssen und einem Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45) zu einer einzigen Dockingstation.

Diese universelle Laptop-Dockingstation bietet flexible und gebrauchsfertige Kombinationsmöglichkeiten für zwei Monitore und verfügt über einen HDMI- und DVI-Ausgang für externe Monitore mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1200p sowie einen integrierten DVI-zu-VGA-Adapter für zusätzliche Flexibilität.

Der integrierte USB-Hub verfügt über 2 USB-3.0-Anschlüsse und 4 USB-2.0-Anschlüsse für zusätzliche Peripheriegeräte wie externe Festplatten oder eine kabelgebundene Maus - als wären diese direkt mit Ihrem Laptop verbunden.

Die Dockingstation ist mit einem vertikalen Design ausgestattet, sodass das Gerät auf dem Schreibtisch so wenig Platz erfordert wie Ihr Smartphone. Das System eignet sich somit perfekt für Hotel- oder Hotdesk-Umgebungen.

Der integrierte RJ45-Ethernet-Anschluss unterstützt Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s und ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbindung zu einem zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerk.

Die Laptop-Dockingstationen von StarTech.com ermöglichen Kosteneinsparungen und eine schnellere Bereitstellung mit nur einem einzigen Kabel. Diese USB-3.0-Dockingstation wird mit einer konkurrenzfähigen 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Gemeinsame Arbeitsbereiche
- Hotdesks/Remote-Arbeitsplätze
- Verwandeln Sie einen Laptop in eine Desktop-Workstation

## Merkmale

- Schließen Sie zwei Monitore (HDMI und DVI) an Ihren Mac oder Windows-Laptop an
- Gestochen scharfe Auflösung mit 1920 x 1200p auf zwei Bildschirmen
- Mit 6 x USB-Anschlüssen mehr Geräte anschließen: 2 x USB 3.0 und 4 x USB 2.0
- Richten Sie die Workstation an beliebigen Orten ein und sparen Sie durch das mobile Design mit vertikaler Ausrichtung Platz
- Stellen Sie mit dem integrierten RJ45-Ethernet-Anschluss (10/100/1000 Mbit/s) eine Verbindung zum Netzwerk her

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
4K-Unterstützung	Nein
Schnellladeanschlüsse	Nein
Unterstützte Displays	2
Bustyp	USB 3.0
Industrienormen	IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E

---

### Leistung

Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200 Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.
-------------------------	--



Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja

---

#### Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	DVI-I (29-polig)
	HDMI (19-polig)
	RJ-45
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Chrome OS™ v55+
------------------------------	--

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz oder höher, RAM: 2GB oder höher, Verfügbarer USB 3.0-Port
Hinweis	Der DVI-I-Anschluss unterstützt DVI-I-Signale (digital und analog)

---

#### Anzeiger

LED-Anzeiger	Stromversorgung (Blau)
	USB-Hub-Link (Blau)



---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	4A
Steckertyp	C
Stromverbrauch	20

---

Umwelt

Betriebstemperatur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyyp	Kunststoff
Produktlänge	4.9 in [12.5 cm]
Produktbreite	2.8 in [70.0 mm]
Produkthöhe	7.7 in [19.5 cm]
Produktgewicht	13.1 oz [370.0 g]

---

Verpackungsinform  
ationen

Paketmenge	1
Package Length	10.7 in [27.3 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	4.3 in [10.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	33.4 oz [947.0 g]



---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-3.0-Dockingstation
	1 m USB 3.0-Kabel
	DVI-auf-VGA-Adapter
	Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

