

Slanke Micro USB 3.0 (5Gbps) kabel haaks naar links 1m

Productcode: USB3AU1MLS



Met deze slanke, stevige USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) kabel, beter bekend als een USB 3.2 Gen 1 kabel, kunt u Micro-USB apparaten op uw bureau plaatsen zonder dat de kabel in de weg zit. Deze kabel is dunner en flexibeler dan standaardkabels en heeft een linkshoekige Micro-USB connector, waardoor vreemde bochten bij de aansluitpoort worden voorkomen.

Nu kunt u uw bureau organiseren zoals dat het best voor u werkt, zonder zich zorgen te moeten maken of de kabel vreemd buigt of te sterk wordt belast. Deze duurzame, lichtgewicht kabel is ongeveer half zo dik als een normale USB 3.2 Gen 1-kabel wat u de flexibiliteit en vrijheid geeft om uw apparaten neer te zetten waar u dat wilt, en zonder kabelwarboel.

Deze veelzijdige kabel heeft een linkshoekige connector, die een natuurlijke vorm heeft voor het aansluitpunt van uw apparaat, waardoor onnodige belasting en beschadiging van de poort worden vermeden.

Vervang de kabel die bij uw micro USB-apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel als u op reis bent.

Deze kabel is niet alleen ideaal voor het aansluiten van uw desktopapparaten, maar ook de perfecte oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw USB 3.2 Gen 1 Micro B smartphones en tablets.

De kabel heeft een dunne, maar robuuste connector, zodat u uw telefoon of tablet kunt aansluiten zonder de beschermhoes te verwijderen. Bovendien kunt u dankzij de linkshoekige Micro-USB connector sms'en, werken of games spelen op uw mobiele apparaat, zelfs tijdens het opladen, zonder dat de kabel in de weg zit.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw Micro-USB 3.0 apparaten (mobiele harde schijf, kaartlezer, video-opnameapparaat, harde-schijfbehuizing enz.) aan op een USB 3.0 pc of laptop
- Voor het opladen en synchroniseren van uw mobiele digitale apparaten met micro-USB 3.0 B

Eigenschappen

- Plaats uw USB 3.2 Gen1 apparaten op de gewenste plek in uw werkomgeving
- Sluit uw apparaat aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in krappe plekken
- Opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten zonder de beschermhoes te verwijderen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht naar haaks links
Draaddikte	26/32 AWG

Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.2 in [0.6 cm]
Gewicht product	1.7 oz [48.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.4 in [18.7 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.6 in [1.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.0 oz [56.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1 m linkshoekige slanke Micro-USB 3.0 kabel
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.