

Smal Micro USB 3.0-kabel - M/M - högvinklad Micro USB - 0,5 m

Produkt ID: USB3AU50CMRS



Denna smala och stabila USB 3.1 Gen 1-kabel (5 Gbps), mer känd som en USB 3.0-kabel, låter dig placera Micro USB-enheter på skrivbordet utan att kabeln är i vägen. Den är tunnare och flexiblare än standardkablar och har en högvinklad Micro USB-kontakt som förhindrar krångliga böjningar till anslutningsporten.

Nu kan du ordna ditt skrivbord som det passar dig bäst, utan att behöva oroa dig för att kabeln böjs konstigt eller belastas för mycket. Denna tåliga och lätta kabel är ungefär hälften så tjock som en vanlig USB 3.0-kabel, vilket ger dig flexibiliteten och friheten att placera dina enheter utifrån dina behov, med minimalt trassel.

Denna mångsidiga kabel har en högvinklad kontakt som ger en naturligare anslutning för att förhindra onödig belastning och skador på porten. Dessutom gör den korta kabellängden på 0,5 m kabeln till en toppenlösning för korta anslutningar och bärbara situationer som till exempel anslutning av en bärbar hårddisk till den bärbara datorn.

Ladda din mobila enhet i bilen eller synka med din bärbara dator.

Förutom att kabeln är idealisk för anslutning till dina enheter på skrivbordet är den även den perfekta lösningen för laddning och synkronisering av dina USB 3.0 Micro B-utrustade telefoner och surfplattor.

Den korta kabeldesignen är perfekt för människor i rörelse, för enkla och städade anslutningar och får enkelt plats i datorväskan eller fodralet till surfplattan.

Kabeln har en tunn men ändå tålig kontaktgjutning så att du kan ansluta till din telefon eller surfplatta utan att ta bort skyddsfodralet. Dessutom låter kabelns högvinklade Micro USB-kontakt dig sms:a, arbeta eller spela på din mobila enhet - även när den laddas - utan att kabeln är i vägen.

Kabeln USB3AU50CMRS på 0,5 m täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut Micro USB 3.0-enheter (bärbar hårddisk, kortläsare, videoinspelningsenhet, hårddiskabinett, m.m.) till en USB 3.0-kompatibel PC eller bärbar dator
- Ladda och synkronisera dina USB 3.0 Micro B-utrustade mobila digitala enheter

Funktioner

- Placera dina USB 3.0-enheter var du vill på arbetsytan
- Anslut till din enhet även i svåråtkomliga och trånga utrymmen
- Bärbar design som får plats i alla datorväskor
- Ladda och synka dina mobila enheter utan att ta bort skyddsfodralet

Hårdvara

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Garantipolicy | Lifetime |
| Kontaktplätering | Nickel |
| Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Kabelskärmning | Aluminiummylarfolie med flätning |

Prestanda

| | |
|-------------------|--------------------|
| Typ och hastighet | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
|-------------------|--------------------|

Kontakt(er)

| | |
|-------------|---|
| Connector A | USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) |
| Connector B | USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) |

Utseende

| | |
|---------------|-----------------------|
| Färg | Svart |
| Kontakttyp | Rak till högervinklad |
| Tråddimension | 26/32 AWG |



| | |
|--------------|-------------------|
| Kabellängd | 19.7 in [50 cm] |
| Produktlängd | 21.3 in [54.0 cm] |
| Produktbredd | 0.0 in [0.0 mm] |
| Produkt höjd | 0.0 in [0.0 mm] |
| Produktvikt | 0.8 oz [22.0 g] |

Förpackning

| | |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal | 1 |
| Package Length | 8.9 in [22.5 cm] |
| Package Width | 4.9 in [12.5 cm] |
| Package Height | 0.8 in [20.0 mm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 0.9 oz [26.0 g] |

Vad det är i lådan

| | |
|-----------------|--|
| Ingår i paketet | 0,5m högervinklad smal Micro USB 3.0-kabel |
|-----------------|--|

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

