

Dunne micro USB 3.0-kabel - 2 m

Productcode: USB3AUB2MS



Trekt uw normale USB 3.0-kabel aan uw externe harde schijf waardoor deze steeds op uw bureau verschuift? Bent u genoodzaakt om uw bureau zodanig in te delen dat uw kabel de vrije ruimte krijgt?

De USB3AUB2MS beschikt over een dunne USB-draadconstructie waarmee het eenvoudiger wordt om uw USB 3.0-apparaten te installeren en u in staat stelt ze naar wens in uw werkruimte te leggen. Bovendien is de dunne micro-USB-connectorbehuizing ook een geweldige kabel voor mobiele USB 3.0-apparaten - u kunt de behuizing op uw apparaat aansluiten zonder dat u het apparaat iedere keer voor opladen en synchroniseren uit de hoes hoeft te halen.

Organiseer uw bureau en kantoor zoals u dat wilt. Deze duurzame, lichtgewicht kabel is ongeveer half zo dik als een normale USB 3.0-kabel wat u de vrijheid geeft om uw apparaten naar wens neer te zetten en zonder rommel. De flexibele, dunne kabel voorkomt ook trek aan de aansluiting en schade aan de USB 3.0-poort van uw apparaat.

Profiteer van het volle laadvermogen, zonder verlies van laadtijd, zelfs op een afstand van 2 meter van uw lader.

Deze kabel is niet alleen ideaal om verbinding te maken met uw kantoortoepassingen, maar ook de perfecte oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw USB 3.0 Micro B-smartphones en -tablets.

Deze lange oplaadkabel lost afstandsproblemen op en zorgt ervoor dat u aangesloten blijft zelfs als u aantekeningen maakt in een vergaderruimte, e-mails controleert in een hotelkamer of leest in een café.

Nu hoeft u uw telefoon of tablet niet meer uit de hoes te halen telkens als u uw apparaat oplaadt of synchroniseert. De kabel heeft een dun micro-USB-connectorprofiel waardoor u uw apparaat kunt aansluiten zelfs als deze in een beschermhoes zit.

Deze micro USB 3.0 kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com voor

gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor het aansluiten van micro-USB 3.0-apparaten (mobiele harde schijf, kaartlezer, video-opnameapparaat, harde-schijfbehuizing enz.) op een voor USB 3.0 geschikte pc of laptop
- Voor het opladen en synchroniseren van uw micro-USB 3.0 B mobiele digitale apparaten

Eigenschappen

- Slanke kabelconstructie - buitendiameter (BD) van 4,8 mm
- Opnieuw ontworpen, dunne aangegoten micro USB 3.0 connector
- Ondersteunt USB 3.0 datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps
- Kabel en connectors voldoen aan USB 3.0 SuperSpeed specificaties
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Gegoten connectoren met trekcontlasting

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)



Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	26/32 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	2.1 oz [59.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.8 in [20.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 oz [64.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 m slanke SuperSpeed USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel - M/M
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

