

Cable de 1,5m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed Dock de Escritorio - Macho a Hembra USB A

ID del Producto: USB3SEXT5DSK



El Cable de Extensión USB 3.0 para Escritorio, USBEXTAA5DSK se conecta a un puerto USB hembra de un computador Mac® o PC, permitiendo reubicar el puerto USB (hembra) hasta 5 pies de distancia del gabinete del computador. Al extender el puerto USB 3.0 del gabinete del computador, dicho puerto USB 3.0 se puede colocar en un lugar más cómodo, por ejemplo, en la parte superior del gabinete o en un escritorio. Diseñado para conexiones de dispositivos de nueva generación con SuperSpeed USB, este cable USB 3.0 A-a-A Macho / Hembra proporciona conectividad entre una PC y un concentrador u otros dispositivos USB, admitiendo velocidades de transferencia de hasta 5Gbps cuando se lo utiliza con un host y dispositivo USB 3.0 - una tasa de transferencia asombrosa hasta 10 veces más rápido que USB 2.0 (480Mbps). Nuestro cable de escritorio USB 3.0 A a A de 5 pies ofrece una construcción de Par Trenzado Blindado (STP) que ayuda a prevenir la interferencia electromagnética asegurando una comunicación de datos confiable. Una solución perfecta para brindar acceso a cámaras digitales, reproductores MP3, unidades de almacenamiento en miniatura USB u otros dispositivos de almacenamiento externo USB, el Cable de Extensión SuperSpeed USB 3.0 a Escritorio cuenta con el respaldo de la Garantía de Por Vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite obtener un acceso más fácil a un puerto USB 3.0, para conectar unidades de almacenamiento en miniatura USB, cámaras, teléfonos móviles, PDAs, y dispositivos de

almacenamiento

Características

- Diseñado y fabricado de acuerdo a las especificaciones SuperSpeed USB 3.2 Gen1
- Fabricación de par trenzado blindado (STP) de alta calidad
- Permite extender la distancia de conexión entre dispositivos USB 3.2 Gen1 en hasta 5 metros
- Velocidades de transferencia de datos hasta 10 veces más rápidas que con USB 2.0

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Conector B	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Características Físicas

Color	Azul
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	5.0 ft [1.5 m]
Longitud del Producto	5.0 ft [1.5 m]
Ancho del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	3.9 oz [110.0 g]

Información de la

Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.2 in [18.2 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [3.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.4 oz [124.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de Extensión SuperSpeed USB 3.0 de 5 pies A a A M/H para Escritorio
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.