

1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau

Produkt-ID: USB3SEXT5DSK



Das Desktop USB 3.0-Verlängerungskabel USB3SEXT5DSK wird an eine verfügbare USB-Buchse eines Mac®- oder PC-Computers angeschlossen, dann können Sie die USB-Buchse bis zu 1,5 m vom Computergehäuse entfernt neu positionieren. Durch Erweiterung der Reichweite des USB 3.0-Ports vom Computergehäuse weg können Sie einen USB 3.0-Port vom Computer an einen praktischeren Ort verlegen, z. B. auf das Computergehäuse oder auf einen Schreibtisch. Dieses SuperSpeed USB 3.0 A-auf-A-Stecker/Buchse-Kabel der nächsten Generation bietet Konnektivität zwischen einem PC und Hub oder anderen USB-Geräten und unterstützt einen Durchsatz von bis zu 5 GBit/s bei Verwendung mit einem USB 3.0-Host und -Gerät. Das ist das Zehnfache der Kapazität von USB 2.0 (480 MBit/s). Unser 1,5 m langes USB 3.0 A-auf-A-Desktopkabel zeichnet sich durch hochwertige, abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion aus, die trägt dazu bei, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und zuverlässige Datenkommunikation zu gewährleisten. Das Desktop-SuperSpeed USB 3.0-Verlängerungskabel ist die perfekte Lösung für den Zugriff auf Digitalkameras, MP3-Player, USB-Sticks oder andere externe USB-Speichermedien und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Machen Sie Ihren USB 3.0-Port leichter zugänglich, um USB-Sticks, Kameras, Mobiltelefone, PDAs und Speichergeräte anzuschließen.

Merkmale

- Entwickelt und konstruiert gemäß den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen

- Hochwertige abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion
- Erweitern Sie die Reichweite Ihres Anschlusses zwischen USB 3.0-Geräten um 1,5 m.
- Datenübertragungsraten bis zu 10-mal höher als USB 2.0

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
--------------	--------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Steckverbinder B	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Physische Eigenschaften

Farbe	Blau
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	5.0 ft [1.5 m]
Produktlänge	5.0 ft [1.5 m]
Produktbreite	0.5 in [13.5 mm]
Produkthöhe	0.5 in [11.5 mm]
Produktgewicht	4.8 oz [135.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---



Package Length	0.0 in [0.1 mm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	8.9 in [22.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.9 oz [140.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1,5 m SuperSpeed USB 3.0-Verlängerungskabel - A auf A - Stecker/Buchse
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

