

1.8m SuperSpeed USB3.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メス

製品ID: USB3SEXTAA6



SuperSpeed USB 3.2 Gen 1対応の延長ケーブル(1.8m、A-A)。USB 3.2 Gen 1規格の接続に完全対応し、耐久性に優れた高品質ケーブルです。

本USB 3.2 Gen 1オス-メスケーブルは、接続距離を最長1.8m延長します。次世代SuperSpeed USBデバイスの接続を想定して設計されており、USB 3.2 Gen 1対応のホスト/デバイスと使用する場合、5Gbpsの最大処理能力に対応します。

高品質なシールド付きツイストペア線(STP)構造により、電磁干渉を防止し、確実なデータ通信を確保する1.8mケーブルです。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ 接続距離を1.8m延長するUSB 3.0 SuperSpeedケーブル

## 製品の特長

- ・ 1 x USB「A」オスコネクタ
- ・ 1 x USB「A」メスコネクタ
- ・ SuperSpeed USB 3.2 Gen1規格に合わせて設計・製造
- ・ 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル
- ・ 最大5Gbpsのデータ転送速度

・ USB 2.0との下位互換性

---

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	ホイル遮蔽ツイストペア線

---

性能

タイプおよび定格	USB 3.0 (5 Gbps)
----------	------------------

---

コネクタ

コネクタA	1 - USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン]
コネクタB	1 - USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン]

---

物理的特徴

色	ブルー
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
製品縦	1.8 m [6.0 ft]
製品横	1.7 cm [0.7 in]
製品高さ	0.8 cm [0.3 in]
製品重量	83.2 g [2.9 oz]

---

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	16.5 cm [6.5 in]
パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	2.7 cm [1.1 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	96.0 g [3.4 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 1.8m SuperSpeed USB 3.0延長コード A - Aオス/メス
---------	---

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。