

1,8 m SuperSpeed USB 3.0 (5Gbps) verlengkabel - A naar A - M/F

Productcode: USB3SEXTAA6



De USB3SEXTAA6 SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 verlengkabel (1,8 m, A-A) biedt een duurzame, hoogwaardige verbinding die de capaciteit van de USB 3.2 Gen 1 standaard volledig benut.

Deze USB 3.2 Gen 1 mannelijke naar vrouwelijke kabel, ontworpen voor de volgende generatie SuperSpeed USB-apparaataansluitingen, verlengt een USB 3.2 Gen 1 kabel tot 1,8 meter en biedt de volledige USB 3.2 Gen 1 bandbreedte van 5 Gbps, terwijl hij de maximale throughput tussen compatibele apparaten ondersteunt bij gebruik van een USB 3.2 Gen 1 host en apparaat.

Onze USB 3.2 Gen 1 verlengkabel heeft een hoogwaardige Shielded Twisted Pair (STP)-constructie, die elektromagnetische storingen helpt voorkomen en betrouwbare datacommunicatie garandeert.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verleng uw USB 3.0 SuperSpeed-kabel met 1,8 m

Eigenschappen

- 1x USB 'A' mannetje

- 1x USB 'A' vrouwtje
- Ontworpen en vervaardigd naar SuperSpeed USB 3.2 Gen1-specificaties
- Hoogwaardige constructie met STP-kabel (Shielded Twisted Pair)
- Overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Folie afgeschermd getwist paar

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Blauw
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	0.7 in [1.7 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
Gewicht product	2.9 oz [83.2 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.5 in [16.5 cm]
Breedte Verpakking	5.0 in [12.6 cm]
Hoogte Verpakking	1.1 in [2.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.4 oz [96.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1,8 m SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel A naar A - M/F
-------------	--

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.