

0,5 m svart SuperSpeed USB 3.0 (5Gbps)-kabel A till Micro B – M/M

Produkt ID: USB3AUB50CMB



USB3AUB50CMB SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 Micro B-kabel ger en anslutning av hög kvalitet till dina Micro USB-utrustade USB 3.2 Gen 1-enheter.

Den korta kabellängden på 0,5 m är perfekt för korta anslutningar (t.ex. anslutning av en bärbar hårddisk till din bärbara dator) och den lätta, kompakta designen får enkelt plats i datorväskan.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut Micro USB 3.0-enheter (bärbara hårddiskar, kortläsare, videoinspelningsenheter, hårddiskabinett, etc.) till en USB 3.0-kompatibel PC eller bärbar dator

Funktioner

- Kabel och kontakter är kompatibla med SuperSpeed USB 3.2 Gen1-standarden
- Stöder dataöverföringshastigheter med USB 3.2 Gen1 på upp till 5 Gbps
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd

- Gjutna kontakter med dragavlastning

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-------------------	--------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	1.6 ft [0.5 m]
Produktlängd	1.6 ft [0.5 m]
Produktbredd	0.6 in [1.6 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
Produktvikt	1.1 oz [31.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Paketets bredd	7.9 in [20.0 cm]
Paketets höjd	0.3 in [7.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.3 oz [38.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - 0,5 m svart SuperSpeed USB 3.0-kabel A till Micro B
- M/M

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.