

USB 3.0 Universal Mini Dockingstation mit VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Produkt-ID: USB3SMDOCKV



Diese Reise-Dockingstation wandelt Ihren Laptop in eine mobile Workstation. Diese reisefreundliche Lösung hilft Ihnen, zusätzliche Geräte an einen Computer anzuschließen, selbst wenn Sie unterwegs sind.

Dank der Leichtbauweise passt diese kompakte Laptop-Dockingstation hervorragend in Ihre Reisetasche. Nun müssen Sie nicht mehr mehrere Adapter mitführen, da drei wichtige Anschlüsse in einem praktischen Gerät vereint sind.

Zudem ergänzt die mobile Dockingstation Ihren Ultrabook™ dank des ästhetischen schwarz-silbernen Gehäuses.

Dank der zusätzlichen Entfernungsflexibilität durch das integrierte extra lange USB 3.0-Hostkabel (53 cm) können Sie ganz einfach einen VGA-Monitor als zweites Display anschließen.

Diese vielseitige Dockingstation fügt Ihrem Laptop auch Gigabit Ethernet und einen USB 3.0-Anschluss hinzu, sodass Sie unterwegs eine multifunktionale Workstation einrichten können. Zudem brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, einen der USB-Anschlüsse des Laptops opfern zu müssen.

Um Zeit zu sparen, ist die Einrichtung problemlos und praktisch. Die Reise-Dockingstation lädt automatisch den jüngsten Treiber herunter, wenn es mit einem Windows®-System mit aktiver Netzwerkverbindung verbunden ist.

Die universelle Reise-Dockingstation für Laptops funktioniert mit fast jedem USB 3.0-fähigen System. Sie ist zudem USB-betrieben, sodass Sie ohne aufreibendes Suchen nach einer verfügbaren Netzsteckdose einsatzbereit sind.

Die USB3SMDOCKV wird mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Erleichtern Sie die Arbeit mit Ihrem Ultrabook oder Laptop während Sie unterwegs sind, indem Sie wichtige Konnektivitätsoptionen hinzufügen
- Nutzen Sie Ihren Laptop als Workstation mit mehreren Displays dank Unterstützung für externe Monitore
- Schließen Sie Ihren VGA-fähigen Projektor an, und zeigen Sie Multimedia-Inhalte in Konferenzräumen
- Verbinden Sie Ihren Laptop mit einem drahtgebundenen Gigabit-Netzwerk in Situationen, in denen keine WiFi-Verbindung verfügbar ist, z. B. in Klassenzimmern, Büros und Hotels

Merkmale

- VGA-Video, USB 3.0-Hub-Anschluss und GbE über ein einziges USB 3.0-Kabel
- Kompakt und leicht für maximale Mobilität - mehrere Anschlussoptionen in einem reisefreundlichen Gehäuse
- Integriertes, extra langes USB 3.0-Kabel für Komfort und Entfernungsflexibilität
- USB-Bus-betrieben - Kein externes Netzteil erforderlich (optionales Hilfs-USB-Netzkabel im Lieferumfang)
- Problemlose Konfiguration - Neueste Treiber werden auf Windows-Systemen automatisch heruntergeladen, wenn eine Netzwerkverbindung aktiv ist
- Kompatibel mit IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T)
- SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle (5 GBit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0
- Unterstützungen für Auflösungen bis zu 2048 x 1152 (QWXGA)
- Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterten oder primären Displaykonfigurationen

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

4K-Unterstützung Nein

Schnellladeanschlüsse Nein



Unterstützte Displays	1
Bustyp	USB 3.0
Industrienormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Hub-Anschluss unterstützt Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3700

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) <br / >2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Analogauflösungen	2048x1152 (VGA)
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) VGA (15-polig, High Density D-Sub) RJ-45 USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB Micro-B (5-polig)
-----------------------	--

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP SP3 (32 Bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 bis 10.12, 11.0
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforder



ungen

System- und Kabelanforderungen USB-fähiges Computersystem mit verfügbarem USB 3.0-Port

Hinweis Micro USB-Anschluss (Hilfs-Stromeingang)

Falls erforderlich kann das mitgelieferte USB-Stromkabel angeschlossen werden, um zusätzlichen Strom vom Hostcomputer zu ziehen und so für alle Ausgänge gleichzeitig ausreichend Leistung bereitzustellen

Anzeiger

LED-Anzeiger Strom
Link/Aktivität
Link

Strom

Mit Stromadapter USB-betrieben

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetypp Kunststoff
Kabellänge 21.0 in [53.4 cm]
Produktlänge 4.2 in [10.6 cm]
Produktbreite 2.7 in [68 mm]
Produkthöhe 1.0 in [25 mm]
Produktgewicht 4.4 oz [126 g]

Verpackungsinformationen

Package Length 5.7 in [14.4 cm]



Package Width	8.1 in [20.7 cm]
Package Height	1.9 in [47 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.2 oz [260 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.0-Mini Dockingstation
	USB-Stromkabel
	Treiber-CD
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

