

Laptop docking station voor onderweg - USB 3.0, VGA

Productcode: USB3SMDOCKV



Met dit docking station voor onderweg verandert u uw laptop in een mobiel werkstation. Het is een reisvriendelijke oplossing waarmee u extra apparaten op elke computer kunt aansluiten, zelfs als u onderweg bent.

Dankzij het lichte design past dit compacte laptop docking station netjes in uw reistas. U kunt nu het ongemak van meerdere benodigde adapters voorkomen, door drie essentiële verbindingspoorten te combineren tot één comfortabel apparaat.

Daarnaast past het draagbare docking station perfect bij uw Ultrabook™, dankzij de mooie bijpassende zwarte en zilveren behuizing.

Door de flexibele afstand van de geïntegreerde extra lange (53 cm) USB 3.0 hostkabel kunt u gemakkelijk een VGA-scherm als tweede scherm aansluiten.

Het veelzijdige docking station voegt ook gigabit Ethernet en een USB 3.0 poort toe aan uw laptop, waardoor u direct een multifunctioneel werkstation kunt creëren. Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken dat u een van de USB-poorten van uw laptop moet opofferen.

De installatie is soepel en probleemloos en bespaart dus tijd. Het docking station voor onderweg downloadt automatisch het meest recente stuurprogramma als het wordt aangesloten op een Windows®-systeem met een actieve netwerkverbinding.

Het universele laptop docking station voor onderweg werkt met bijna elk USB 3.0 systeem. Het heeft ook een USB-voeding zodat u snel kunt beginnen zonder steeds weer te moeten zoeken naar een beschikbaar stopcontact.

De USB3SMDOCKV wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Werk gemakkelijk vanaf uw Ultrabook of laptop als u niet op kantoor of op reis bent door essentiële connectiviteitsopties toe te voegen
- Gebruik uw laptop als een werkstation met meerdere schermen, via externe schermondersteuning
- Sluit uw VGA-projector en -scherm aan en toon multimediacontent in vergaderruimtes
- Sluit uw laptop aan op een vast gigabit-netwerk in situaties waar geen wifi-verbinding aanwezig is zoals in klaslokalen, kantoren en hotels

Eigenschappen

- VGA video, USB 3.0 hub-poort en GbE via slechts één USB 3.0 kabel
- Compact en licht voor maximale mobiliteit - meerdere aansluitingen in een reisvriendelijke behuizing
- Geïntegreerde, extra lange USB 3.0-kabel voor gemak en flexibele afstanden
- Met USB-met busvoeding - Geen externe voedingsadapter vereist (inclusief optionele AUX USB-voedingskabel)
- Probleemloze installatie - De meest recente stuurprogramma's worden automatisch gedownload naar Windows-systemen als een actieve netwerkverbinding aanwezig is
- Compatibele met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T)
- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Ondersteunt resoluties tot 2048x1152 (QWXGA)
- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1

Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 hub-poort is neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Chipsetcode	DisplayLink - DL-3700

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale analoge resoluties	2048x1152 (VGA)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) RJ-45 USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB Micro-B (5-polig)
--------------------	--

Software

Besturingssystemen	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 tot 10.12, 11.0
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en	USB-computersysteem met beschikbare USB 3.0 poort
-------------	---



kabelvereisten

Notitie Micro USB-poort (AUX-poort voor voedingsingang)

Indien nodig, kan de meegeleverde USB-voedingskabel worden gebruikt als extra stroomvoorziening van de hostcomputer om alle uitgangen gelijktijdig van voldoende stroom te voorzien

Indicatoren

LED-indicatoren

Power

Verbinding/activiteit

Verbinding

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid

5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur

Zwart & Zilver

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

21.0 in [53.4 cm]

Lengte product

4.2 in [10.6 cm]

Breedte product

2.7 in [68 mm]

Hoogte product

1.0 in [25 mm]

Gewicht product

4.4 oz [126 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length

5.7 in [14.4 cm]



Package Width	8.1 in [20.7 cm]
Package Height	1.9 in [47 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.2 oz [260 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 mini docking station
	USB-voedingskabel
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

