

Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A

ID del Producto: USB3SSATAIDE



El cable adaptador USB 3.0 a IDE/SATA, modelo USB3SSATAIDE, permite conectar cualquier unidad de disco duro de 2,5" o 3,5" SATA o IDE con un computador, a través de un puerto USB 3.0 disponible (retrocompatible con USB 2.0). Además permite conectar con una unidad de disco duro sin caja, lo cual ahorra tiempo y evita molestias.

El adaptador USB 3.0 SATA/IDE permite la conexión externa con una unidad de disco duro sin caja o base dock de disco duro (HDD). Incluye indicadores LED que facilitan el control del estado de la unidad y las actualizaciones de actividad.

Este cable adaptador funciona con equipos Windows®, Linux y Mac®, y no requiere la instalación de controladores o de software: una verdadera solución plug-and-play que ofrece una económica solución de almacenamiento externo, o bien soluciona la incompatibilidad entre discos duros y placas bases con USB disponible que no estén equipadas con SATA o IDE.

Avalado por nuestra garantía de 2 años, el cable adaptador USB 3.0 a IDE/SATA (USB3SSATAIDE) incluye un adaptador universal y cables de alimentación, los cuales ofrecen la alimentación adicional que requieren las unidades de disco duro de 3,5" y de 2,5" de más capacidad.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Para técnicos que necesitan probar o recuperar datos de discos duros antiguos
- Ideal para técnicos que viajan y deben trabajar con diferentes tipos de discos duros
- Permite conectar discos de 2,5 y 3,5 pulgadas en prácticamente cualquier ordenador de sobremesa o portátil
- Ideal para probar y sustituir discos rápidamente
- Permite conectar y acceder a datos fácilmente desde un disco duro de 2,5 o 3,5 pulgadas con conexión USB 3.0
- Permite recuperar datos desde un disco duro sin necesidad de conectarlo internamente

Características

- **EXTREMADAMENTE VERSÁTIL:** Este adaptador de USB 3.0 a SATA IDE lleva incorporados conectores para discos duros SATA (HDD) de 2,5 y 3,5 pulgadas y unidades de estado sólido SATA (SSD) y discos duros IDE
- **DISEÑO COMPACTO:** Este cable de transferencia de datos del disco duro presenta un diseño compacto y portátil que cabe perfectamente en la bolsa del portátil, por lo que es ideal para los profesionales que viajan
- **ALTAS VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA:** Para un acceso rápido al almacenamiento externo, este convertidor de transferencia de discos duros admite velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps mediante USB 3.0
- **PLUG-AND-PLAY:** Diseñado pensando en la comodidad, este adaptador para discos duros SATA e IDE es compatible con intercambio en caliente y plug-and-play
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos, este adaptador USB 3.0 a SATA e IDE está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	SATA & IDE

Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA & IDE
ID del Conjunto de Chips	Innostor - IS611

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	4,8 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
RAID	No
ATAPI Support	Sí
MTBF	35.000 horas

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA)
	1 - IDE (44 pines, EIDE/PATA, HDD de 2,5")
	1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex)
	1 - SATA (7 pines, datos)
	1 - Alimentación SATA (15 pines)
Conectores del Host	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Nota	Compatible con USB 1.1 pero no se recomienda debido a la lenta tasa de transferencia.
------	---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Enlace USB
	1 - Detección/Actividad IDE
	1 - Detección/Actividad SATA

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida	2A

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 5% ~ 85%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	34.2 in [87.0 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Peso del Producto	2.0 oz [58.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.5 in [21.6 cm]
Ancho de la Caja	6.0 in [15.2 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.6 oz [414.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Conversor USB 3.0 a SATA/IDE
	1 - Cable de Datos SATA
	1 - cable multiconector de adaptador de alimentación
	1 - adaptador de alimentación universal (NA/JP, RU, UE, AU)
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.