

## Cable Certificado 1m USB 3.0 Super Speed SS USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Escáner Impresora - Negro

ID del Producto: USB3CAB1M



El cable USB 3.0 A a B (1 metro), modelo USB3CAB1M, ofrece conexiones de alta calidad entre dispositivos periféricos con un puerto USB 3.0 tipo B disponible: por ejemplo, discos duros externos, lectores de tarjeta, estaciones de conexión, dispositivos de captura de video y un computador con USB disponible.

Este cable tiene certificación USB-IF conforme a las especificaciones para USB 3.0, lo cual garantiza una conexión fiable y duradera con los dispositivos USB 'B', avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Conexión de un periférico SuperSpeed USB 3.0 tipo B (disco duro externo, lector de tarjeta, estación de conexión, captura de vídeo, etc.) con un ordenador de sobremesa, portátil o servidor con USB 3.0 disponible

### Características

- 1 conector USB 'A' macho

- 1 conector USB 'B' (macho)
- SuperSpeed USB 3.2 Gen1 con certificación USB-IF
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Conectores moldeados con alivio de tensión
- Retrocompatible con USB 2.0

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

#### Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Conector B	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24/28 AWG

Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	1.7 oz [49.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.1 cm]
Ancho de la Caja	5.8 in [14.8 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.1 oz [60.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable certificado USB 3.0 A a B (1 metro) – M/M
---------------------	---

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.