

## Adaptador USB 3.0 a SATA IDE - 2,5/3,5 Pulgadas - Conversor USB a Unidad de Disco Duro Externo – Cable de Transferencia de Disco Duro

ID del Producto: **USB3SSATAIDE**



El cable adaptador USB 3.0 a IDE/SATA, modelo USB3SSATAIDE, permite conectar cualquier unidad de disco duro de 2,5" o 3,5" SATA o IDE con un ordenador, a través de un puerto USB 3.0 disponible (retrocompatible con USB 2.0). Además permite conectar con una unidad de disco duro sin caja, lo cual ahorra tiempo y evita molestias.

El adaptador USB 3.0 SATA/IDE permite la conexión externa con una unidad de disco duro sin caja o base dock de disco duro (HDD). Incluye indicadores LED que facilitan el control del estado de la unidad y las actualizaciones de actividad.

Este cable adaptador funciona con equipos Windows®, Linux y Mac®, y no requiere la instalación de controladores o de software: una verdadera solución plug-and-play que ofrece una económica solución de almacenamiento externo, o bien soluciona la incompatibilidad entre discos duros y placas bases con USB disponible que no estén equipadas con SATA o IDE.

El cable adaptador USB 3.0 a IDE/SATA (USB3SSATAIDE) incluye un adaptador universal y cables de alimentación, los cuales ofrecen la alimentación adicional que requieren las unidades de disco duro de 3,5" y de 2,5" de más capacidad.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





## Aplicaciones

- Para técnicos que necesitan probar o recuperar datos de discos duros antiguos
- Ideal para técnicos que viajan y deben trabajar con diferentes tipos de discos duros
- Permite conectar discos de 2,5 y 3,5 pulgadas en prácticamente cualquier ordenador de sobremesa o portátil
- Ideal para probar y sustituir discos rápidamente
- Permite conectar y acceder a datos fácilmente desde un disco duro de 2,5 o 3,5 pulgadas con conexión USB 3.0
- Permite recuperar datos desde un disco duro sin necesidad de conectarlo internamente

## Características

- EXTREMADAMENTE VERSÁTIL: Este adaptador de USB 3.0 a SATA IDE lleva incorporados conectores para discos duros SATA (HDD) de 2,5 y 3,5 pulgadas y unidades de estado sólido SATA (SSD) y discos duros IDE
- DISEÑO COMPACTO: Este cable de transferencia de datos del disco duro presenta un diseño compacto y portátil que cabe perfectamente en la bolsa del portátil, por lo que es ideal para los profesionales que viajan
- ALTAS VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA: Para un acceso rápido al almacenamiento externo, este convertidor de transferencia de discos duros admite velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps mediante USB 3.0
- PLUG-AND-PLAY: Diseñado pensando en la comodidad, este adaptador para discos duros SATA e IDE es compatible con intercambio en caliente y plug-and-play
- LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO: Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos, este adaptador USB 3.0 a SATA e IDE está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	SATA & IDE

---

Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA & IDE
ID del Conjunto de Chips	Innstor - IS611

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	4,8 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
RAID	No
ATAPI Support	Sí
MTBF	35.000 horas

---

#### Conecotor(es)

Conectores de la Unidad	1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA)  1 - IDE (44 pines, EIDE/PATA, HDD de 2,5")  1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex)  1 - SATA (7 pines, datos)  1 - Alimentación SATA (15 pines)
Conectores del Host	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

---

#### Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

#### Observaciones / Requisitos

Nota	Compatible con USB 1.1 pero no se recomienda debido a la lenta tasa de transferencia.
------	---

---

#### Indicadores

---

Indicadores LED	1 - Enlace USB
	1 - Detección/Actividad IDE
	1 - Detección/Actividad SATA

---

**Requisitos de Energía**

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido  
Alimentación de Salida 2A

---

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)  
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)  
Humedad HR 5% ~ 85%

---

**Características Físicas**

Color Negro  
Tipo de Gabinete Plástico  
Longitud del Producto 34.2 in [87.0 cm]  
Ancho del Producto 1.7 in [4.3 cm]  
Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]  
Peso del Producto 2.0 oz [58.0 g]

---

**Información de la Caja**

Cantidad de Paquetes 1  
Longitud de la Caja 8.5 in [21.6 cm]  
Ancho de la Caja 6.0 in [15.2 cm]  
Altura de la Caja 2.0 in [5.0 cm]  
Peso (de la Caja) del Envío 14.6 oz [414.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Conversor USB 3.0 a SATA/IDE
	1 - Cable de Datos SATA
	1 - cable multiconector de adaptador de alimentación
	1 - adaptador de alimentación universal (NA/JP, RU, UE, AU)
	1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

