

Adaptateur USB 3.0 vers SATA IDE - 2.5in / 3.5in - Convertisseur de Disque Dur Externe vers USB - Câble de Transfert de Disque Dur

N° de produit: USB3SSATAIDE



Le câble adaptateur USB 3.0 vers IDE/SATA USB3SSATAIDE connecte tout disque dur SATA 2,5/3,5 pouces ou IDE standard à un ordinateur via un port USB 3.0 (rétrocompatible avec USB 2.0). Cet adaptateur vous permet de connecter un lecteur seul, sans boîtier, vous permettant ainsi d'éviter toute perte de temps ou difficulté.

L'adaptateur USB 3.0 SATA/IDE vous permet de connecter un disque seul sans boîtier ni station d'accueil de disque dur. Il comprend des indicateurs à DEL qui vous permettent d'en surveiller facilement le statut et l'activité.

Le câble adaptateur est compatible avec les ordinateurs Windows®, Linux et Mac®. Il ne requiert pas l'installation d'un logiciel ou d'un pilote, ce qui en fait une réelle solution plug-and-play permettant d'ajouter un périphérique de stockage économique ou d'assurer la compatibilité entre l'ensemble des disques durs et les cartes mères avec USB qui ne sont pas toutes compatibles SATA ou IDE.

Le câble adaptateur USB 3.0 vers IDE/SATA USB3SSATAIDE est fourni avec un adaptateur universel et des cordons d'alimentation, offrant ainsi l'alimentation supplémentaire requise pour connecter des disques durs 3,5 pouces et 2,5 pouces de plus grande capacité.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Pour les techniciens de maintenance qui doivent tester ou récupérer les données d'anciens disques durs
- Pour les techniciens qui se déplacent et qui sont confrontés à divers types de disques durs
- Connectez vos disques 2,5 et 3,5 pouces à presque tout type d'ordinateur portable ou de bureau
- Idéal pour tester les disques et passer rapidement de l'un à l'autre
- Permet de connecter et d'accéder facilement aux données depuis un disque dur 2,5 pouces ou 3,5 pouces doté de l'USB 3.0
- Permet de récupérer des données d'un disque dur sans avoir à connecter le disque en interne

Spécifications techniques

- **EXTRÊMEMENT POLYVALENT** : Cet adaptateur USB 3.0 vers SATA IDE possède des connecteurs intégrés pour les disques durs SATA (HDD) de 2,5 et 3,5 pouces, les disques durs solides SATA (SSD) et les disques durs IDE
- **CONCEPTION COMPACTE** : Ce câble de transfert de données pour disque dur présente une conception compacte et portable qui se glisse parfaitement dans la sacoche de votre ordinateur portable, ce qui le rend idéal pour les professionnels en déplacement
- **VITESSES DE TRANSFERT ÉLEVÉES** : Pour un accès rapide au stockage externe, ce convertisseur de transfert de disque dur prend en charge des taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbps en utilisant l'USB 3.0
- **PLUG-AND-PLAY** : Conçu pour être pratique, cet adaptateur de disque dur SATA et IDE est compatible avec le remplacement à chaud et le plug-and-play
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, cet adaptateur USB 3.0 vers SATA et IDE est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	SATA & IDE

Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	SATA & IDE
ID du chipset	Innostor - IS611

Performance

Vitesse max. de transfert de données	4,8 Gbit/s
Type et débit	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
RAID	Non
ATAPI Support	Oui
MTBF	35 000 heures

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA)
	1 - IDE (44 broches , E-IDE/PATA , disque dur 2,5 pouces)
	1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex)
	1 - SATA (7 broches , données)
	1 - Alimentation SATA (15 broches)
Connecteurs hôte	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Rétrocompatible avec USB 1.1, mais non recommandé en raison d'une vitesse de transfert lente.
----------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Liaison USB
	1 - Détection/activité IDE
	1 - Détection/activité SATA

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Courant de sortie	2A

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	34.2 in [87.0 cm]
Largeur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Hauteur du produit	0.7 in [1.8 cm]
Poids du produit	2.0 oz [58.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.5 in [21.6 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	2.0 in [5.0 cm]
Poids brut	14.6 oz [414.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur USB 3.0 vers SATA/IDE
	1 - Câble de données SATA
	1 - Câble d'alimentation
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / AU)
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis