

## Cable Certificado 1m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Impresora - Negro

ID del Producto: USB3CAB1M



El cable USB 3.0 A a B (1 metro), modelo USB3CAB1M, ofrece conexiones de alta calidad entre dispositivos periféricos con un puerto USB 3.0 tipo B disponible: por ejemplo, discos duros externos, lectores de tarjeta, estaciones de conexión, dispositivos de captura de vídeo y una computadora con USB disponible.

Este cable tiene certificación USB-IF conforme a las especificaciones para USB 3.0, lo cual garantiza una conexión confiable y duradera con los dispositivos USB 'B', respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Conexión de un periférico SuperSpeed USB 3.0 tipo B (disco duro externo, lector de tarjeta, estación de conexión, captura de vídeo, etc.) con un ordenador de sobremesa, portátil o servidor con USB 3.0 disponible

### Características

- 1 conector USB 'A' macho
- 1 conector USB 'B' (macho)
- SuperSpeed USB 3.0 con certificación USB-IF

- Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Conectores moldeados con alivio de tensión
- Retrocompatible con USB 2.0

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

#### Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

---

#### Conector(es)

Conector A	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Conector B	USB Type-B (9 pines) USB 3.0

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24/28 AWG
Longitud del Cable	39.4 in [100 cm]
Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]



Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	1.7 oz [49.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [16.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [58.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable certificado USB 3.0 A a B (1 metro) – M/M
---------------------	---

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

