

Cable Certificado 2m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Impresora - Negro

ID del Producto: USB3CAB2M



El cable USB 3.0 A a B (2 metros), modelo USB3CAB2M, ofrece conexiones de alta calidad entre dispositivos periféricos con un puerto USB 3.0 tipo B disponible: por ejemplo, discos duros externos, lectores de tarjeta, estaciones de conexión, dispositivos de captura de video y una computadora con USB disponible.

Este cable tiene certificación USB-IF conforme a las especificaciones para USB 3.0, lo cual garantiza una conexión confiable y duradera con los dispositivos USB 'B', respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conexión de un periférico SuperSpeed USB 3.0 tipo B (disco duro externo, lector de tarjeta, estación de conexión, captura de vídeo, etc.) con un ordenador de sobremesa, portátil o servidor con USB 3.0 disponible

Características

- 1 conector USB 'A' macho
- 1 conector USB 'B' (macho)
- SuperSpeed USB 3.0 con certificación USB-IF

- Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Conectores moldeados con alivio de tensión
- Retrocompatible con USB 2.0

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Conector(es)

Conector A	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Conector B	USB Type-B (9 pines) USB 3.0

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24/28 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2 m]



Peso del Producto 3.2 oz [90 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [16 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.5 oz [99 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Cable certificado USB 3.0 A a B (2 metro) – M/M

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

