

USB Wi-Fi-adapter - AC600 - dual-band trådlös nano-adapter

Produkt ID: USB433ACD1X1



Denna USB Wi-Fi®-adapter lägger till trådlös dual-band-anslutning till din bärbara dator, surfplatta eller stationära dator och har en kompakt formfaktor i nanostorlek. Den gör det enkelt att byta ut eller uppgradera datorns befintliga trådlösa egenskaper med åtkomst till Wi-Fi®-nätverk på både 2,4 GHz och 5 GHz.

Dual-band USB Wi-Fi-adaptern lägger till tillförlitlig Wireless-AC-anslutning till din bärbara dator, surfplatta eller stationära dator. Allt eftersom bandbreddsintensiva applikationer som online-konferenser, HD-videoströmning, filöverföringar och spelande blir allt mer krävande ger USB Wireless-AC-adaptern högre hastighet och större räckvidd för ditt trådlösa nätverk på kontoret eller i hemmet. Wi-Fi-adaptern med dual band stöder maximala datahastigheter på upp till 433 Mbps på det mindre trafikerade 5 GHz-bandet och upp till 150 Mbps på 2,4 GHz-bandet.

Den trådlösa nano USB-adaptern har en kompakt formfaktor så att du kan koppla in den i din bärbara dator eller surfplatta utan att den är i vägen. Wi-Fi-adaptern är det perfekta tillbehöret för din bärbara dator eftersom den är så kompakt att du kan låta den sitta kvar i datorn utan att behöva oroa dig för att den ska vara i vägen eller fastna i något när du reser.

Den mångsidiga nätverksadaptern har en 1T1R-antennndesign med (1 sändare, 1 mottagare). För att fungera med alla dina nätverksenheter är 802.11ac USB-adaptern även bakåtkompatibel med 802.11a/b/g/n-nätverk. USB Wi-Fi-adaptern stöder USB 2.0 för bred kompatibilitet.

USB433ACD1X1 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti med gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Byt ut eller uppgradera din bärbara eller stationära dators trådlösa förmågor till den senaste Wireless-AC-anslutning
- Uppgradera din bärbara dator för att ansluta till ett mindre belastat 5 GHz Wi-Fi för att undvika störningar från vanliga trådlösa enheter som till exempel trådlösa telefoner
- Lägg till Wi-Fi-nätverk till din stationära dator utan intern expansion
- Konferera online, överför filer, strömma HD-video eller spela utan fördröjning, tack vare snabbare trådlös prestanda

Funktioner

- Lägg till dual-band trådlös anslutning till din bärbara eller stationära dator eller surfplatta
- Kompatibel med nätverk på både 2,4 GHz och 5 GHz (802.11ac är endast för 5 GHz)
- Datahastigheter på upp till 433 Mbps på 5 GHz och 150 Mbps på 2,4 GHz
- USB 2.0-värdgränssnitt
- Kompakt nano-formfaktor
- Kompatibel med IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Stödjer WEP (64-128-bitar), trådlös WPA- och WPA2-säkerhet

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	Trådlöst Ethernet
Busstyp	USB 2.0
Antennkonfiguration	1x1:1 (TxR:S)
Industristandarder	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Chipset-ID	Realtek - RTL8811AU

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	433 Mbps (5 GHz) 150 Mbps (2,4 GHz)
----------------------------------	--



Stöd för full-duplex	Ja
Frekvensområde	2.4000~2.4835GHz 5.150~5.825GHz
Modulering	DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Säkerhetsfunktioner	WEP-datakryptering WPA and WPA2-PSK Data Encryption TKIP/AES WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Wireless AC (IEEE 802.11ac)
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 to 10.14
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Kompatibel med nätverk på både 2,4 GHz och 5 GHz (802.11ac är endast för 5 GHz)
------	---

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Förvaringstemperatur	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Luftfuktighet	10~90% RH

Utseende

Färg	Svart
------	-------



Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	0.7 in [16.6 mm]
Produktbredd	0.9 in [22.3 mm]
Produkt höjd	0.3 in [8.5 mm]
Produktvikt	0.1 oz [2 g]

Förpackning

Package Length	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.6 oz [74 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-trådlös adapter
	Drivrutin CD
	snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

