

## 4 Port USB Ladegerät - Reiselader - 34W/6.8A - Weiß

Produkt-ID: USB4PACWH



Mithilfe dieses 4-Port-Ladegeräts können Sie alle Mobilgeräte laden und einsatzbereit halten, wo auch immer Sie sich befinden. Ob daheim, im Büro oder im Ausland, Sie können bis zu vier Geräte gleichzeitig laden.

Das Wandladegerät wird mit einem universellen Netzadapter geliefert, mit dessen Hilfe Sie fast jede Steckdose fast überall auf der Welt nutzen können. Sie können sicher sein, dass Sie Ihre Mobilgeräte laden und einsatzbereit halten können, egal wo Sie unterwegs sind.

Und dank der kompakten Bauweise ist dieses Ladegerät das perfekte Mobilzubehör zum Mitführen im Handgepäck. Das mobile USB-Wandladegerät ist mit einem klappbaren nordamerikanischen Stecker ausgestattet, der sich so einklappen lässt, dass er in Ihre Laptotasche oder andere Tragetaschen passt. Und Sie können ganz einfach den richtigen Stecker für den Ort, an den Sie reisen, mitnehmen, sodass Sie Ihr Gerät laden können, wenn Sie am Ziel eintreffen.

Das Ladegerät mit mehreren Anschlüssen ist mit Smart IC-Technologie ausgestattet, sodass es erkennt, welche Art von Gerät an den einzelnen Anschlüssen angeschlossen ist. Durch Erkennen des angeschlossenen Geräts versorgt das Ladegerät jedes Gerät mit dem passenden Ladestrom.

Zudem liefert das Ladegerät bis zu 34 Watt Strom insgesamt mit 6,8 A für alle vier Anschlüsse. So können zwei Tablets und zwei Telefone gleichzeitig geladen werden.

Das Ladegerät unterstützt USB-Akkuladespezifikation 1.2 und gewährleistet so Kompatibilität mit einer Vielzahl von Mobilgeräten, einschließlich Apple iPhone und iPad, Microsoft® Surface™ Tablet, Samsung Galaxy Tab™, Nexus™-Telefonen usw.

Lassen Sie das Ladegerät am Schreibtisch, und nutzen Sie es als dedizierte Ladestation für Mobilgeräte daheim oder im Büro. Dank Konsolidierung der USB-Geräte auf ein einziges USB-Ladegerät mit mehreren Anschlüssen ist das Gerät eine effizientere Lösung und spart Platz, da Sie nun nicht mehrere Wandsteckdosen oder Steckerleisten benötigen.

Die USB-Ladestation ist mit integrierten Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, um sicherzustellen, dass alle Geräte vor Schäden durch Überhitzung, Überspannung, Überstrom oder Kurzschluss geschützt sind. Wenn die 34-Watt-Grenze überschritten wird, wird der Strom für die angeschlossenen Geräte abgeschaltet, das Ladegerät setzt sich selbst zurück, bis die Last auf sichere Werte reduziert ist.

Hinweis: Einige Mobilgeräte, z. B. bestimmte Samsung und BlackBerry®-Geräte, nutzen proprietäre Stromverbindungen, die nicht mit anderen Ladegeräten kompatibel sind. Schlagen Sie in der Dokumentation des Herstellers nach, um die Kompatibilität mit USB4PACWH sicherzustellen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Laden Sie zwei Tablets und zwei Telefone gleichzeitig
- Laden Sie vier Telefone gleichzeitig
- Richten Sie eine dedizierte Ladestation für daheim oder für das Büro ein

## Merkmale

- Laden Sie Ihre Geräte daheim oder im Ausland mit dem mitgelieferten Universalnetzadapter
- Bieten Sie die schnellstmögliche Stromversorgung für jedes angeschlossene Gerät bis zu insgesamt 34 Watt (6,8 A), aufgeteilt auf alle vier Anschlüsse
- Laden Sie fast jedes Mobilgerät mit Unterstützung für USB-Akkuladespezifikation 1.2

---

### Steckverbinder

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinder A	1 - NEMA 1-15 Strom (Nordamerika) 1 - BS 1363 Strom (GB) 1 - CEE 7/16 Strom (Europlug) 1 - AS/NZS 3112 Power (Australien)
Steckverbinder B	4 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

---

Strom

Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.9A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	6.8A

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Weiß
Produktlänge	2.3 in [5.9 cm]
Produktbreite	2.1 in [5.3 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.3 cm]
Produktgewicht	7.4 oz [210.0 g]

---

Verpackungsinfor-  
mationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.3 in [21.2 cm]
Paketbreite	3.2 in [8.1 cm]
Pakethöhe	2.2 in [5.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	8.9 oz [252.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 4-port USB wall charger
	1 - Universal Power Adapter (NA/UK/EU/AUS)

---

Garantieinformatio-  
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.