

## Cable de Transferencia de Datos USB 3.0 para ordenadores Mac y Windows - PC a PC

Product ID: USB3LINK



He aquí una forma sencilla de transferir ficheros desde su ordenador de generación anterior a su ordenador nuevo. Este cable para transferencias de datos le permite mover rápidamente ficheros, a través de USB 3.0, y funciona tanto con el sistema Mac, como Windows®

El cable para transferencias le ahorra tiempo y esfuerzos a la hora de configurar su ordenador nuevo. Puede transferir rápidamente sus ficheros y configurar su equipo, a través de USB 3.0, también conocido como USB 3.1 Gen 1, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps. Además, no se requiere la instalación de controladores adicionales al conectar sus ordenadores, ya que el software necesario está almacenado en el cable.

El cable para transferencia de datos es compatible con una amplia gama de sistemas operativos, como Windows y Mac. El cable USB 3.0 para transferencias le permite transferir ficheros entre dos ordenadores, incluyendo las combinaciones de sistemas Windows a Windows, Windows a Mac, Mac a Windows, e incluso Mac a Mac.

El cable para transferencia de datos es compatible con el programa Windows Easy Transfer para la migración a versiones más recientes de Windows, hasta Windows 8. Además, el programa PCLinq integrado también permite la transferencia de ficheros en cualquier dirección, entre sistemas operativos compatibles, incluido Windows 10.

El cable para transferencias, modelo USB3LINK, tiene una práctica longitud de 2 metros y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility





## Applications

- Cuando se actualice a un ordenador nuevo, transfiera ficheros y la configuración desde su PC o Mac antiguo
- Sencilla solución para transferir documentos, fotos, música y demás ficheros a su nuevo ordenador
- Utilícelo con equipos con sistema Mac OSX 10.x, Mac OS X y Windows 7, 8, Vista y XP, sin que se requiera CD ni descarga de software

## Features

- Transfiera rápidamente ficheros de su ordenador de generación anterior a su ordenador de generación reciente, a través de USB 3.0 (5Gbps)
- Amplia compatibilidad con varios sistemas operativos, funciona con Windows y Mac
- Compatible con los programas Windows Easy Transfer y PCLinq para la migración a versiones más recientes de Windows (incluido Windows 10 a través de PCLinq)
- Programa PCLinq para la transferencia de ficheros en cualquier dirección entre cualquier sistema operativo compatible
- El software está almacenado en el cable: no se requiere ni CD ni descarga de ficheros
- Práctico cable de 2m

|  |                                       |                                     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Hardware   | Warranty                              | 2 Years                             |
|  | Cantidad de Puertos                   | 1                                   |
|  | ID del Conjunto de Chips              | Prolific - PL27A1                   |
| Rendimiento  | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps<br>USB 3.0 - 5 Gbit/s        |
|  | Tipo y Velocidad                      | 500.000                             |
|  | MTBF                                  |                                     |
| Conector(es)   | Tipo(s) de Conector(es)               | USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) |
| Software   | Compatibilidad OS                     | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10   |
|  |                                       | Mac OS® 10.7.5 a 10.15              |
| <p><strong>Nota:</strong> El software proporcionado PCLinq es necesario en Windows 10, 8.1 y Mac OS. En Windows 10 y 8.1, Microsoft eliminó la compatibilidad con los cables del software Windows Easy Transfer.</p> |                                       |                                     |
| Indicadores  | Indicadores LED                       | Enlace/Actividad                    |

|                         |                               |                                   |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Requisitos Ambientales  | Temperatura Operativa         | 0°C to 50°C (32°F to 122°F)       |
|                         | Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)     |
|                         | Humedad                       | 5% a 85% RH (humedad relativa)    |
| Características Físicas | Color                         | Black                             |
|                         | Tipo de Gabinete              | Plastic                           |
|                         | Longitud del Producto         | 6.1 ft [1.8 m]                    |
|                         | Ancho del Producto            | 0.9 in [24 mm]                    |
|                         | Altura del Producto           | 0.5 in [11.5 mm]                  |
|                         | Peso del Producto             | 2.8 oz [80 g]                     |
| Información de la Caja  | Longitud de la Caja           | 6.4 in [1.6 cm]                   |
|                         | Ancho de la Caja              | 5.2 in [1.3 cm]                   |
|                         | Altura de la Caja             | 1.3 in [32 mm]                    |
|                         | Peso (de la Caja) del Envío   | 4.5 oz [128 g]                    |
| Contenido de la Caja    | Incluido en la Caja           | Cable USB 3.0 para transferencias |
|                         | Incluido en la Caja           | Manual de Instrucciones           |

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

