

56K USB Einwahl und Fax Modem - V.92 - Extern - Hardwarebasierend

Produkt-ID: USB56KEMH2



Mit diesem Hardware-basierten 56k-USB-Fax-Modem können Sie über eine Einwahlverbindung auf das Internet zugreifen, wenn keine Breitbandverbindungen zur Verfügung stehen. Das kompakte 56k-Modem wird USB-gespeist und ist damit das ideale Zubehörteil für die Nutzung mit Ihrem Laptop auf Reisen oder als Backup-Verbindung zum Internet für Ihren Desktop.

Nutzen Sie dieses vielseitige USB-Modem als Backup-Internetverbindung, auf Reisen in abgelegene Gebiete oder in ländlichen Gegenden, in denen keine Breitbandverbindungen zur Verfügung stehen. Es unterstützt Übertragungsraten von bis zu 56 Kbps (Daten) und 14,4 Kbps (Fax) und ist kompatibel mit den aktuellen Übertragungsstandards (V.92, V.90, und so weiter).

Dank der Verwendung der On-Chip-Verarbeitung bietet das controllerbasierte Modem Internetzugang über Einwahl, ohne die Leistung Ihres Computers zu beeinträchtigen, wodurch Systemressourcen geschont und die CPU-Last auf ein Minimum reduziert wird.

Mit dem USB-Modem können Sie zudem Ihren Laptop oder Desktop-Computer wie ein Faxgerät verwenden, mit dem Sie Faxe versenden und empfangen können. Es unterstützt die neuesten Fax-Übertragungs-Modi und bietet Fax-Übertragungsraten von 14,4 Kbps.

Mit seinem kompakten und leichten Design ist das USB-Modem mobil und findet mühelos Platz in Ihrer Laptop- oder Reisetasche. Da es über die USB-Host-Verbindung gespeist wird, lässt es sich ohne externen Stromadapter schnell und mühelos anschließen.

Das USB56KEMH2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Fügen Sie einem Desktop, Laptop oder Netbook Einwählunterstützung hinzu, wenn kein Breitbandzugriff verfügbar ist.
- Bietet Internetzugang in ländlichen Gegenden oder abgelegenen Gebieten, in denen keine Breitbandverbindungen zur Verfügung stehen
- Verwandeln Sie einen PC in ein Faxgerät, das Faxe senden und empfangen kann

Merkmale

- Fügen Sie einem Laptop, Tablet oder Desktop-Computer Einwahl-Unterstützung hinzu, wenn kein Breitbandzugang zur Verfügung steht
- Datenübertragungsraten bis zu 56 Kbit/s (Down) und 33,6 Kbit/s (Up)
- USB-Schnittstelle mit maximaler Geschwindigkeit (12 MHz), kompatibel mit USB 2.0
- Kompatibel mit Datenmodi V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A und Bell 103
- Kompatibel mit den Faxmodi V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 Klasse 1 und T.31 Fax Klasse 1.0

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	1
Bustyp	USB 2.0
Chipset-ID	Conexant - CX93010-21Z

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	56 Kbit/s Down 36,6 Kbit/s Up 14,4 Kbit/s Fax
Typ und Rate	USB 1.1 - 12 Mbit/s
Modulation	<p>Modem Modulation: ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103</p><p>Fax

Modulation:

V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2
Data Compression:

V.44, V.42bis and MNP 5

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) RJ-11

Software

Betriebssystemkompatibilität
Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS 10.9 bis 10.10
Linux Kernel 3.16 bis 4.4 (nur LTS-Versionen)

Anzeiger

LED-Anzeiger
Daten
OH

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz
Produktlänge 3.0 in [77 mm]
Produktbreite 1.1 in [27 mm]
Produkthöhe 0.8 in [20 mm]
Produktgewicht 1.0 oz [28 g]

Verpackungsinformationen

Package Length 6.4 in [16.3 cm]



Package Width	5.4 in [13.6 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.6 oz [130 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-56K-Modem
	RJ11-Kabel
	Treiber-CD
	Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

