USB 3.0 Data Transfer Kabel voor Mac en Windows, 1,8m

Productcode: USB3LINK

Hier is een eenvoudige manier om bestanden van uw oude naar uw nieuwe computer over te zetten. Met deze data transferkabel kunt u snel bestanden verplaatsen via USB 3.0; zowel geschikt voor Mac als Windows®.

De datatransferkabel ondersteunt een breed scala aan besturingssystemen, inclusief Windows en Mac. Met de USB 3.0 transferkabel kunt u bestanden tussen twee computers overdragen, inclusief Windows naar Windows, Windows naar Mac, Mac naar Windows en zelfs Mac naar Mac.

De datatransferkabel ondersteunt een breed scala aan besturingssystemen, inclusief Windows en Mac. Met de USB 3.0 transferkabel kunt u bestanden tussen twee computers overdragen, inclusief Windows naar Windows, Windows naar Mac, Mac naar Windows en zelfs Mac naar Mac.

De datatransferkabel is compatibel met de Windows Easy Transfer-software voor migratie naar nieuwere Windows-versies, tot Windows 8. Bovendien maakt de geïntegreerde PCLinq-software ook bestandsoverdrachten in beide richtingen mogelijk tussen compatibele besturingssystemen, inclusief Windows 10.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Kopieer bestanden en instellingen van uw oudere pc of Mac tijdens de upgrade naar een nieuwe computer

• Een gemakkelijke oplossing voor de overdracht van documenten, foto's, muziek en andere bestanden naar uw nieuwe computer

• Geschikt voor Mac OSX 10.x, Mac OS X en Windows 7, 8, Vista en XP zonder dat een cd of download vereist is

Eigenschappen

• HANDIGE DATA TRANSFER: Deze USB Data Transfer Kabel maakt rechtstreeks verbinding via USB 3.0 (5Gbps) voor file transfer en back-up; Ideaal voor nieuwe systeemimplementaties, data migratie of data recovery

• BREDE COMPATIBILITEIT: Werkt met Windows/macOS; PCLinq-software is op de kabel opgeslagen en wordt automatisch geïnstalleerd bij aansluiting; Geen extra software of drivers nodig; Compatibel met Windows Easy Transfer voor systeemmigratie (tot Windows 8)

• MAKKELIJK MEE TE NEMEN: Deze 1,8 meter USB-A datatransfer kabel is USB bus-powered en vereist geen externe power adapter; Geschikt voor het uitvoeren van data transfers on-the-go

• HOGERE PRODUCTIVITEIT: USB 3.2 Gen 1 ondersteunt snelheden tot 5 Gbps en is backwards compatibel met USB 2.0; Auto-driver setup zorgt voor eenvoudige dataoverdracht naar meerdere werkplekken met minimale installatietijd

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: Deze USB A Data Transfer Kabel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware		
	Garantiebeleid	2 Years
	Poorten	1
	Chipsetcode	Prolific - PL27A1
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	MTBF	500.000

Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.7.5 tot 10.15 Note: De meegeleverde PCLinq software is vereist voor Windows 10, 8.1 en MacOS. In Windows 10 en 8.1 biedt Windows geen ondersteuning meer voor kabels met de Windows Easy Transfer software.
Indicatoren		
	LED-indicatoren	2 - Verbinding/activiteit
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5%RV ~ 85%RV
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
	Breedte product	0.9 in [2.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	2.8 oz [80.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	6.2 in [15.8 cm]

	Package Width	5.4 in [13.6 cm]
	Package Height	1.2 in [3.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.4 oz [126.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB 3.0 Transfer kabel
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.