

Modem Fax USB 2.0 - Modem Externe Matériel 56K Dial Up V.92 /Dongle/Adaptateur - Modem Fax pour PC Portable - Prise Téléphonique USB - Modem Données USB - Fax Réseau/CMR/POS

N° de produit: USB56KEMH2



Ce modem fax USB 56k matériel vous permet d'accéder à l'Internet via une ligne commutée, lorsqu'aucune connexion haut débit n'est disponible. Doté d'une alimentation USB, ce modem 56k compact est la solution idéale si vous êtes en déplacement avec votre ordinateur portable ou que vous avez besoin d'une connexion Internet de secours pour votre ordinateur de bureau.

Ce modem USB polyvalent peut faire office de connexion Internet de secours dans les régions distantes ou les zones rurales dans lesquelles aucune connexion haut débit n'est disponible. Il prend en charge un débit de transfert maximal de 56 Kb/s (données) et 14,4 Kb/s (fax) et offre une compatibilité avec les dernières normes de transmission (V.92, V.90, etc.).

Ce modem commandé par contrôleur utilise une puce dédiée pour fournir une connexion commutée sans affecter les performances de votre ordinateur, permettant ainsi de préserver les ressources système et de limiter la charge de l'unité centrale.

Ce modem USB vous permet également d'utiliser votre ordinateur portable ou de bureau comme fax, afin d'envoyer et de recevoir des télécopies. Il prend en charge les derniers modes de transmission offrant un débit de transfert de télécopie de 14,4 Kb/s.

Doté d'un design compact et léger, ce modem USB peut facilement être transporté dans votre sacoche d'ordinateur ou votre valise. Ce modèle est en outre alimenté via la connexion USB hôte pour une connexion simple et rapide, sans aucun adaptateur d'alimentation externe.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet d'ajouter la prise en charge de la numérotation sur un ordinateur portable ou de bureau en cas d'indisponibilité de l'accès au haut débit.
- Fournit un accès Internet dans les régions distantes et les zones rurales dans lesquelles aucune connexion haut débit n'est disponible
- Transforme votre PC en un télécopieur, capable d'envoyer et de recevoir des télécopies.

Spécifications techniques

- **SUPPORTS D'APPEL ET DE FAX** : Le modem ajoute des fonctionnalités de données/de fax à votre PC via USB sans imposer de charge en plus à votre UC; Pour les fax, l'accès à l'internet rural/systèmes de sécurité/l'autorisation de crédit des points de vente
- **SUPPORT VOIX ET IDENTIFICATION DE L'APPELANT** : Passez des appels via votre PC; Ce modem USB portable supporte la fonctionnalité d'identification de l'appelant et est compatible avec la plupart des réseaux ISP (Internet Service Provider) à accès commuté
- **SUPPORT DU MODE DONNEES/FAX** : Données : V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A & Bell 103; Fax : V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 Class 1 et T.31 Fax Class 1.0; Support DTMF
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : Modem externe 56K; Fax de données; USB Type A; 1 prise téléphonique RJ11; 56 Kbps en aval, 33,6 Kbps en amont; 14,4 Kbps Fax V.92; Compression V.44; Conexant CX93010-21Z; Alimenté par USB; Conforme TAA
- **COMPATIBILITÉ** : Pilotes disponibles pour Windows, Windows Server, macOS (10.9 à 12.x) et Linux (noyau 3.16 et plus); Pilotes Windows disponibles en téléchargement

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports	1
Type de bus	USB 2.0
ID du chipset	Conexant - CX93010-21Z

Performance

Vitesse max. de transfert de données	56 Kbit/s en aval 36,6 Kbit/s en amont 14,4 Kbit/s par fax
Type et débit	USB 1.1 - 12 Mbit/s
Modulation	<p>Modem Modulation:</p> <p>ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103</p> <p>Fax Modulation:</p> <p>V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2</p> <p>Data Compression:</p> <p>V.44, V.42bis and MNP 5</p>
Spécifications générales	Prise en Charge DTMF : Oui
MTBF	88,320 Hours

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - RJ-11
---------------------	-----------

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	<p>Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10, 11</p> <p>Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022</p> <p>macOS: Fax - jusqu'à 10.6.x. Dial-up - jusqu'à 12.x</p> <p>Linux kernel 3.16 et supérieur - Versions LTS uniquement</p>
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Données 1 - OH
----------------------	-----------------------

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10~90 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	3.0 in [77 mm]
Largeur du produit	1.1 in [2.7 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2 cm]
Poids du produit	1.0 oz [28 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.5 in [16.6 cm]
Package Width	5.5 in [13.9 cm]
Package Height	1.4 in [3.6 cm]
Poids brut	4.9 oz [140.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Modem USB 56k
	1 - Câble RJ11
	1 - CD de pilote
	1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis