

Cavo Adattatore USB 3.0 a eSATA per Disco rigido HDD / SSD / ODD - SATA 6 Gbps da 91cm

ID prodotto: USB3S2ESATA3



Il cavo USB 3.0 a unità eSATA USB3S2ESATA3 permette di collegare un disco rigido esterno eSATA, unità a stato solido o unità disco ottico a un sistema di computer dotato di USB: una soluzione ideale per i computer privi del supporto nativo di eSATA quali, ad esempio, computer MacBook® e Ultrabook™.

Per massimizzare le prestazioni e utilizzare il potenziale di velocità delle unità SATA 6 Gbps, l'adattatore USB 3.0 a eSATA è compatibile con SATA revisioni I/II/III e supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps mediante USB 3.0.

Grazie al supporto di Blu-ray/DVD/CD ATAPI/unità ODD e HDD/SSD a elevata capacità (testato fino a 4TB) , il cavo adattatore USB a eSATA è compatibile praticamente con qualsiasi dispositivo eSATA ed è in grado di aumentare notevolmente le capacità di archiviazione/backup del computer.

Il cavo USB 3.0 a unità eSATA assicura un collegamento senza problemi grazie alla semplice installazione plug-and-play, ha inoltre una lunghezza ideale (1 metro, end-to-end) per un agevole accesso alle porte USB sul pannello posteriore del computer.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Permette di collegare un'unità eSATA esterna a un sistema di computer dotato solamente di USB
- Può essere trasportato con il laptop e l'unità eSATA per una soluzione di archiviazione da viaggio
- Permette la commutazione dell'unità eSATA tra sistemi di computer che non sono dotati di eSATA

Caratteristiche

- Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
 - AGGIUNGI UN DISCO ESTERNO: questo cavo adattatore da USB 3.0 a eSATA da 1 m consente di collegare un disco rigido (HDD), un'unità a stato solido (SSD) o un'unità disco ottico (ODD) eSATA esterni attraverso la porta USB 3.0 del laptop o del computer desktop
 - Interfaccia eSATA conforme a SATA revisione 3 e altre revisioni SATA, supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps
 - MASSIMA COMPATIBILITÀ: questo cavo per unità disco eSATA consente di collegare facilmente il vostro computer o laptop abilitato USB, come Dell OptiPlex o MacBook, a un'unità eSATA
 - Supporta dischi rigidi (HDD), unità a stato solido (SSD) e unità disco ottico (ODD)
 - 1 connettore eSATA, 1 connettore USB 3.0 con cavo da 1 m integrato
 - DESIGN COMPATTO: questo cavo adattatore per unità disco rigido presenta un design compatto e portatile che si adatta perfettamente alla borsa del laptop, rendendolo ideale per i professionisti in trasferta
 - Installazione di driver o software non necessaria
 - ALTE VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DATI: Per un accesso rapido all'archiviazione esterna, questo cavo convertitore da USB a eSATA supporta velocità di trasferimento fino a 5Gbps utilizzando l'USB 3.0
 - NOTA: si collega solo a una porta eSATA o eSATAp; assicurarsi che l'unità eSATA abbia la propria alimentazione, poiché si tratta di un cavo eSATA (solo dati), non eSATAp (eSATA + alimentazione); indipendente dal SO; compatibile plug-and-play e hot-swap
 - Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
-

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Numero di unità	1
Tipo unità	eSATA
ID chipset	ASMedia - ASM1153E

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	No
4Kn Support	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Moltiplicatore di porte	No
RAID	No
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 7200 RPM
Funzionalità hot swap	Sì
MTBF	1,577,505 ore

Connettore/i

Connettori unità	1 - eSATA (7 pin, dati)
Connettori host	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
-------------------------	-----------------------------

Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto 35.8 in [91.0 cm]

Larghezza prodotto 0.9 in [2.4 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.0 cm]

Peso prodotto 2.4 oz [67.5 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 6.0 in [15.2 cm]

Larghezza del Pacco 7.8 in [19.9 cm]

Altezza del Pacco 0.8 in [2.0 cm]

Peso spedizione (confezione) 2.7 oz [76.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore USB 3.0 a eSATA

1 - Guida per l'installazione

Informazioni sulla garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.