

Modem Fax USB 2.0 - Modeme sterno da 56K per V.92 - Modem/dongle/adattatore hardware per computer/portatile da USB a presa telefonica - Modem dati USB - Fax di rete/CMR/POS

ID prodotto: USB56KEMH2



Fax modem USB a 56k basato su hardware che consente di accedere a Internet tramite un servizio di connessione remota quando non sono disponibili connessioni a banda larga. Il modem compatto a 56k è alimentato tramite USB, una caratteristica che lo rende l'accessorio ideale da avere a portata di mano quando ci si sposta con il computer laptop o quando è necessaria una connessione Internet di backup per il computer desktop.

Questo versatile modem USB può essere utilizzato per stabilire una connessione Internet di backup quando si viaggia verso luoghi isolati o nelle zone di campagna in cui non sono disponibili connessioni a banda larga. Oltre a supportare una velocità di trasferimento fino a 56 Kbps (dati) e 14,4 Kbps (fax), è compatibile con i più recenti standard di trasmissione (V.92, V.90 e così via).

Sfruttando la potenza di elaborazione del processore, questo modem fornisce un accesso in connessione remota senza gravare sulle prestazioni del computer, con un risparmio delle risorse del sistema e un carico ridotto sulla CPU.

Il modem USB permette di utilizzare il computer desktop o laptop come un fax per inviare e ricevere fax. Il supporto delle più recenti modalità di trasmissione fax assicura una velocità di trasferimento pari a 14,4 Kbps.

Grazie a un design compatto e leggero, il modem USB risulta estremamente portatile e può essere infilato agevolmente nella custodia da viaggio o nella borsa del computer laptop. L'alimentazione tramite connessione host USB permette di collegarsi in modo semplice e veloce senza richiedere l'utilizzo di un adattatore di alimentazione esterno.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Aggiunge il supporto della linea commutata a desktop, laptop o netbook quando non è disponibile l'accesso in banda larga
- Assicura un accesso a Internet nelle zone di campagna o nei luoghi isolati in cui non sono disponibili connessioni a banda larga
- Trasforma il PC in un fax in grado di inviare e ricevere fax

Caratteristiche

- **SUPPORTO DIAL-UP E FAX:** il modem fax USB 2.0 basato su hardware aggiunge funzionalità di trasmissione dati e fax al computer tramite USB, senza gravare sulla CPU. Per l'invio di fax, l'accesso a Internet in zone rurali, sistemi di sicurezza e POS
- **SUPPORTO VOCE E ID CHIAMANTE:** consente di effettuare e ricevere telefonate attraverso il PC desktop/portatile. Questo modem USB supporta la funzione ID CHIAMANTE ed è compatibile con la maggior parte delle reti ISP (Internet Service Provider) dial-up
- **SUPPORTO MODALITÀ DATI/FAX:** Dati: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A e Bell 103; Fax: V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 Classe 1 e T.31 Fax Classe 1.0; Supporto DTMF
- **SPECIFICHE TECNICHE:** Modem esterno 56K - Fax dati - USB tipo A - 1x presa telefonica RJ11 - 56 Kbps in download - 33,6 Kbps in upload - 14,4 Kbps fax V.92 - Compressione V.44 - Conexant CX93010-21Z - Alimentato via USB - Conforme alle norme TAA
- **COMPATIBILITÀ:** driver disponibili per Windows, Windows Server, macOS (da 10.9 a 12.x) e Linux (kernel 3.16 e successivi). I driver per Windows sono disponibili per il download

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte	1
Tipo bus	USB 2.0
ID chipset	Conexant - CX93010-21Z

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	56 Kbps in download 36,6 Kbps in upload 14,4 Kbps Fax
Tipo e velocità	USB 1.1 - 12 Mbit/s
Modulazione	<p>Modem Modulation:</p> <p>ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103</p> <p>Fax Modulation:</p> <p>V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2</p> <p>Data Compression:</p> <p>V.44, V.42bis and MNP 5</p>
Specifiche generali	Supporto DTMF: Sì
MTBF	88,320 Hours

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - RJ-11
-------------------	-----------

Software

Compatibilità con sistemi operativi	<p>Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10, 11</p> <p>Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022</p> <p>macOS: Fax - fino a 10.6.x. Chiamata - fino a 12.x</p> <p>Linux kernel 3.16 e successivo - Solo versioni LTS</p>
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Dati 1 - OH
----------------	--------------------

Ambientale

Temperatura	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
-------------	-----------------------------

d'esercizio	
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	3.0 in [77 mm]
Larghezza prodotto	1.1 in [2.7 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2 cm]
Peso prodotto	1.0 oz [28 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.5 in [16.6 cm]
Package Width	5.5 in [13.9 cm]
Package Height	1.4 in [3.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.9 oz [140.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Modem USB 56k
	1 - Cavo RJ11
	1 - CD con i driver
	1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.