

Adaptador USB a Bluetooth 5.0, Dongle Conversor para Ordenador/Portátil/Teclado/Ratón, Convertidor BT 5.0 para Auriculares con Micrófono, Receptor BT 5.0, Win/Linux

ID del Producto: USBA-BLUETOOTH-V5-C2



Este adaptador Bluetooth USB de clase 2 con EDR/BLE es un dispositivo de tamaño compacto que añade capacidades Bluetooth a un ordenador portátil o de sobremesa. Este adaptador permite una conexión inalámbrica con múltiples dispositivos, con un consumo mínimo de energía, a distancias de hasta 10m.

Este adaptador Bluetooth USB facilita la adición de capacidades Bluetooth para conectar una amplia gama de dispositivos Bluetooth inalámbricos. Con un tamaño mínimo y un diseño neutro, es un compañero ideal para los ordenadores portátiles/notebooks, ya que se coloca casi al ras de un puerto USB.

Este adaptador Bluetooth USB es el accesorio ideal para su sistema. Cuenta con una tasa de datos mejorada (EDR) y Bluetooth Low Energy (BLE), para optimizar la eficiencia de la batería. Este adaptador permite una conexión a múltiples periféricos Bluetooth 5.0, con velocidades de transferencia de datos de 2 Mbps. La instalación "plug and play" para PCs con las últimas versiones de Windows o Linux garantiza que la instalación/despliegue sea rápido y sencillo. Todas estas características están empaquetadas en un diseño compacto y discreto.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





## Aplicaciones

## Características

- **CONEXIÓN INALÁMBRICA CON SUS DISPOSITIVOS:** Se conecta a varios dispositivos hasta a 10m. Añada la funcionalidad a un PC con este dongle USB Bluetooth o sustituya un adaptador integrado BT dañado
- **CONÉCTESE A LOS EQUIPOS MÁS RECIENTES:** Conéctese fácilmente a varios dispositivos como teclados, ratones, móviles, tablets, auriculares, etc. con una transferencia de datos y audio fiable
- **COMPATIBLE CON VERSIONES ANTERIORES:** Retrocompatible con Bluetooth (4.0, 3.0, 2.0 y 1.0). EDR y BLE permite ahorrar batería cuando se utiliza un portátil y un dispositivo BLE compatible
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Este dongle Bluetooth para PC está diseñado con el chipset RTL8761B, ofreciendo soporte nativo con las últimas versiones de Windows y Linux. Soporta A2DP y PAN
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este adaptador Bluetooth incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Estándares Industriales	USB 1.1
	Bluetooth 5.0
	Clase 2
	BDR Velocidad básica de datos
	EDR Velocidad de datos mejorada
	BLE Bluetooth de baja energía
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8761B

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia	2 Mbps
-----------------------	--------

de Datos Máxima  
Distancia Máxima 10m [33ft]

---

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB 2.0 A (Fast-Charge, 4 pin)  
1 - Bluetooth Clase 2.0

---

Software

Compatibilidad OS Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11  
Linux V2.6.32 y superior LTS

---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB tipo A disponible

---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 5°C ~ 50°C (41°F to 122°F)  
Temperatura de Almacenamiento -20°C ~ 85°C (-4°F to 185°F)  
Humedad 10% ~ 90% RH (humedad relativa)

---

Características Físicas

Color Negro  
Tipo de Gabinete Plastic and Steel  
Longitud del Producto 0.8 in [2.0 cm]  
Ancho del Producto 0.5 in [1.3 cm]  
Altura del Producto 0.2 in [5.0 mm]

Peso del Producto 0.1 oz [2.0 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.7 in [11.9 cm]

Ancho de la Caja 3.1 in [8.0 cm]

Altura de la Caja 0.9 in [2.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.2 oz [34.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a Bluetooth V5.0

1 - Guía Rápida de Inicio

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.