

Adaptador USB 3.0 a eSATA de 0.9m - Convertidor de USB a Disco Duro HDD/SSD/ODD de 6Gbps - Cable de Disco Duro a USB

ID del Producto: USB3S2ESATA3



El cable de unidad USB 3.0 a eSATA USB3S2ESATA3 le permite conectar cualquier unidad de disco duro externa eSATA, unidad de estado sólido o unidad de disco óptico a su sistema informático compatible con USB, una gran solución para computadoras que no admiten eSATA de forma nativa, como los MacBook® y Ultrabook™.

Para maximizar el rendimiento y utilizar el potencial de velocidad de sus unidades SATA de 6 Gbps, el adaptador USB 3.0 a eSATA es compatible con las revisiones SATA I/II/III y admite velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps a través de USB 3.0.

Con soporte para unidades ATAPI de Blu-ray/DVD/CD y discos duros o SSDs de gran capacidad (probado hasta 4TB), el cable adaptador USB a eSATA es compatible con casi cualquier dispositivo eSATA, y puede aumentar en gran medida las capacidades de almacenamiento y copias de seguridad de su computadora.

El cable USB 3.0 a unidad eSATA garantiza una conexión sin complicaciones con una sencilla instalación plug-and-play, además el cable tiene la longitud perfecta (1 metro, de extremo a extremo) para acceder fácilmente a los puertos USB del panel trasero de su computadora.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Conecte una unidad eSATA externa a un sistema informático que está únicamente equipado con USB
- Se puede llevar como accesorio de un PC portátil y unidad eSATA como solución de almacenamiento portátil
- Intercambie una unidad eSATA entre sistemas informáticos que no están equipados con eSATA

Características

- Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)
- **AÑADA UNA UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNA:** Este adaptador de USB 3.0 a eSATA de 1m le permite conectar cualquier unidad de disco duro (HDD) eSATA externa, SSD o unidad de disco óptico (ODD) a través del puerto USB 3.0 de su computadora de escritorio o laptop
- Interfaz eSATA compatible con SATA versión 3 y otras versiones SATA, así como soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 6 Gbps
- **MÁXIMA COMPATIBILIDAD:** Conecte fácilmente su computadora de escritorio o laptop con conexión USB, como su Dell OptiPlex o MacBook a una unidad de disco duro eSATA utilizando este cable de disco duro eSATA
- Soporte para unidades de disco duro (HDD), unidades de disco de estado sólido (SSD) y unidades de disco óptico (ODD)
- Conector 1x eSATA, conector 1x USB 3.0 con cable integrado de 1 metro
- **DISEÑO COMPACTO:** Este cable adaptador de disco duro tiene un diseño compacto y portátil que cabe perfectamente en la bolsa de la laptop, por lo que es ideal para los profesionales en movimiento
- No requiere controladores ni software
- **ALTAS VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA:** Para un acceso rápido al almacenamiento externo, este cable convertidor de USB a eSATA admite velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps mediante USB 3.0
- **NOTA:** Se conecta solamente a eSATA o eSATAp - Asegúrese de que la unidad eSATA tenga su propia alimentación, ya que se trata de un cable eSATA (sólo datos), no eSATAp (eSATA + alimentación) - Independiente del sistema operativo - Plug-and-play y hot-swap
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Unidades	1
Unidades Compatibles	eSATA
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1153E

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	No
4Kn Support	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Soporte para Multiplicador de Puertos	No
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB 7200 RPM
Soporta Hot Swap	Sí
MTBF	1,577,505 horas

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - eSATA (7 pines, datos)
Conectores del Host	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

Características
Físicas

Longitud del Producto	35.8 in [91.0 cm]
Ancho del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	2.4 oz [67.5 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.0 in [15.2 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.7 oz [76.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador USB 3.0 a eSATA
	1 - Guía de instalación

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.