

USB 3.0 till eSATA HDD / SSD / ODD kabeladapter - 91 cm eSATA-hårddisk till USB 3.0-kabeladapter - SATA 6 Gbps

Produkt ID: USB3S2ESATA3




USB3S2ESATA3 USB 3.0 till eSATA-enhetskabeln låter dig ansluta en extern eSATA-hårddisk, solid state-enhet eller optisk enhet till ditt USB-kapabla datorsystem – en perfekt lösning för datorer som inte har inbyggt stöd för eSATA, som till exempel MacBook®- och Ultrabook™-datorer.

För att maximera prestandan och dra nytta av hastighetspotentialen från dina SATA-enheter på 6 Gbps är USB 3.0 till eSATA-adaptern kompatibel med SATA revision I/II/III och stöder överföringshastigheter på upp till 5 Gbps genom USB 3.0.

USB till eSATA-kabeladaptern har stöd för Blu-ray-/DVD-/CD ATAPI-/ODD-enheter och HDD-/SSD-enheter med stor kapacitet (testad upp till 4 TB) och är kompatibel med i stort sett alla eSATA-enheter samt kan öka möjligheterna för lagring/säkerhetskopiering hos din dator rejält.

USB 3.0 till eSATA-enhetskabeln garanterar en trasselfri anslutning med en enkel plug-and-play-installation och så har kabeln dessutom en perfekt längd (1 meter från ände till ände) för enkel åtkomst till USB-portarna på bakpanelen på datorn.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut en extern eSATA-enhet till en dator som bara har USB
- Ta den med dig tillsammans med den bärbara datorn och eSATA-enheten för en bärbar lagringslösning
- Byt en eSATA-enhet mellan datorer som inte har eSATA

Funktioner

- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- LÄGGA TILL EN EXTERN HÅRDDISK: Med den här USB 3.0- till eSATA-adaptern på 1 m kan du ansluta en extern eSATA-hårddisk (HDD), SSD-enhet (Solid State Drive) eller optisk enhet (ODD) via USB 3.0-porten på din bärbara eller stationära dator
- eSATA-gränssnitt kompatibelt med SATA revision 3 och andra SATA-revisioner med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps
- MAXIMAL KOMPATIBILITET: Anslut enkelt din USB-aktiverade dator eller bärbara dator, t.ex. din Dell OptiPlex eller MacBook, till en eSATA-enhet med hjälp av den här eSATA-hårddiskkabeln
- Stöder hårddiskar (HDD), solid state-enheter (SSD) och optiska enheter (ODD)
- 1x eSATA-kontakt, 1x USB 3.0-kontakt med inbyggd kabel på 1 m
- KOMPAKT DESIGN: Denna kabeladapter för hårddiskar har en kompakt, bärbar formfaktor som passar perfekt i väskan för din bärbara dator, vilket gör den perfekt för proffs som är på språng
- Ingen installation av drivrutiner eller program behövs
- HÖGA ÖVERFÖRINGSHASTIGHETER: För snabb åtkomst till extern lagring stöder den här USB- till eSATA-omvandlarkabeln överföringshastigheter på upp till 5 Gbps med USB 3.0
- OBSERVERA: Ansluts endast till en eSATA- eller eSATAp-port. Se till att eSATA-enheten har egen strömförsörjning eftersom detta är en eSATA-kabel (endast data), inte eSATAp (eSATA + strömförsörjning). OS-oberoende. Plug-and-play och hot-swap-kompatibel
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Antal enheter	1
Enhetsstyp	eSATA
Chipset-ID	ASMedia - ASM1153E

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Nej
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Port Multiplier	Nej
RAID	Nej
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 4 TB 7200 RPM
Hot swap-förmåga	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	1,577,505 timmar

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - eSATA (7-stifts, data)
Värdkontakter	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	40 %-85 %RH

Utseende

Produktlängd	35.8 in [91.0 cm]
Produktbredd	0.9 in [2.4 cm]
Produkthöjd	0.4 in [1.0 cm]
Produktvikt	2.4 oz [67.5 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Paketets höjd	0.8 in [2.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.7 oz [76.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0 till eSATA-kabeladapter
	1 - Installationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.