

SATA naar USB Kabel - USB 3.0 naar 2.5" SATA III Hard Drive Adapter - Externe Converter voor SSD/HDD Data Transfer

Productcode: USB3S2SAT3CB



Deze SATA naar USB kabel is een externe schijfadapter die zorgt voor snelle en gemakkelijke toegang tot een SATA schijf via de USB-A poort van een laptop.

Met deze SATA solid-state drive (SSD) of harde schijf (HDD) adapter kunt u een externe 2,5" SATA SSD of HDD upgraden.

Met de kabel kunt u:

- schijfruimte toevoegen
- back-ups maken
- schijfbeelden maken
- data herstellen
- content van de schijf naar de laptop en omgekeerd kopiëren

De kabel ondersteunt USB 3.0 dataoverdrachtsnelheden van 5 Gbps. U kunt echter genieten van 70% hogere overdrachtsnelheden dan conventionele USB 3.0, bij aansluiting op een computer die UASP ondersteunt. Met UASP kunt u de volledige mogelijkheden van een SATA III SSD of HDD benutten. UASP wordt ondersteund in Windows® 8, Mac OS X (10.8 of hoger) en Linux®.


Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij piekbelasting.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De SATA naar USB kabel is een draagbare oplossing die u netjes in een laptoptas kunt opbergen -- geen externe voeding nodig. Met de kabel kunt u eenvoudig tussen schijven wisselen zonder dat u de schijf in een behuizing moet installeren. Het is plug-and-play en vereist geen stuurprogramma's.

NB: Dit product is niet compatibel met 3,5 inch harde schijven. Voor ondersteuning van 3,5" schijven adviseren wij onze USB naar SATA kabel met extra voeding (USB312SAT3).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Haal data terug van een oude SATA-schijf
- Migreer data of kloon een schijf
- Profiteer van USB 3.0 laptops of desktops met UASP voor hogere overdrachtsnelheden
- Upgrade de HDD van uw laptop naar een SSD via USB 3.0

Eigenschappen

- **SNELLE TOEGANG TOT SATA SSD/HDD:** Sluit een 2,5-in SATA SSD (solid state drive) of HDD (harde schijf) aan voor extra opslagruimte, back-ups, disk images, data recovery en content transfer naar uw laptop. Voor 3,5-in drives zie onze USB312SAT3
- **HOGЕ TRANSFERSNELHEDEN:** De SATA naar USB-adapter ondersteunt USB 3.0 data transfer snelheden van 5Gbps over USB-A, plus tot 70% hogere transfer snelheden dan conventionele USB 3.0 wanneer aangesloten op een computer die ook UASP ondersteunt
- **ON THE GO GEBRUIK:** De harde schijf USB-adapterkabel is een compacte en draagbare oplossing die zonder externe voeding in een laptoptas past
- **BESPAAR TIJD:** Met de hard drive transfer kabel kunt u gemakkelijk schijven omwisselen zonder dat

u de schijf in een behuizing hoeft te installeren; Gewoon rechtstreeks aansluiten op een USB-A host systeem en de data transfer kan starten

- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze USB 3.0 to SATA kabel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Chipsetcode	ASMedia - ASM225CM

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5900 rpm en 2 TB of minder
Algemene specificaties	Max. stroomsterkte van de aangesloten schijf is 900 mA
MTBF	1,609,297 Hours

Connector(en)

Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
---------------------	---

		1 - SATA voeding (15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Kabel is alleen geschikt voor 2,5 inch SATA-schijven 3,5/5,25 inch schijven worden niet ondersteund Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Kabellengte	1.3 ft [0.4 m]
	Lengte product	19.7 in [50.0 cm]
	Breedte product	1.7 in [4.4 cm]
	Hoogte product	0.4 in [0.9 cm]
	Gewicht product	1.4 oz [40 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1

Lengte Verpakking	5.9 in [14.9 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.0 oz [58.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar SATA 2,5 inch HDD-adapterkabel
	1 - handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.