

## Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

ID del Producto: USBAB2MR



El cable de impresora USB de 2 metros modelo USBAB2MR, incluye un conector macho USB 'A' y un conector macho USB 'B' con ángulo derecho, posibilitando una conexión de alta calidad con periféricos USB 2.0.

El conector USB 'B' con ángulo derecho permite la conexión de dispositivos USB 2.0 como impresoras, escáneres, discos duros externos, etc., que estén situados en áreas de difícil acceso, así como la instalación en espacios estrechos.

Fabricado en su totalidad con materiales de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, este cable USB en ángulo está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

#### Aplicaciones

- Conexión de dispositivos USB 2.0, como impresoras, escáneres o discos duros externos USB, incluso en espacios estrechos y de difícil acceso

#### Características

- 1 conector USB 'A' macho
- 1 conector USB 'B' (macho) a ángulo derecho

- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps

---

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

Conector(es)

Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conector B	USB B (4 pines)

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

---

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto con Orientación hacia la Derecha
Calibre del Conductor	24/28 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.6 in [15.4 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10.0 mm]
Peso del Producto	2.1 oz [60.6 g]



---

Información  
de la Caja

Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 oz [66.1 g]

---

Contenido de  
la Caja

Incluido en la Caja	Cable USB 2.0 A a ángulo derecho B (2 metros) – M/M
---------------------	---

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

