

USB 3.0 kabel - A naar A - M/M - 3 m

Productcode: USB3SAA3MBK



Met deze USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) kabel, ook bekend als een USB 3.0 kabel, kunt u uw USB-A apparaten aansluiten overal waar u die in uw werkomgeving nodig hebt. Met een verbindingsafstand tot 3 meter, kunt u uw pc en USB hub, of andere USB-A apparaten, organiseren geheel volgens de door u gewenste configuratie.

Bovendien heeft deze hoogwaardige kabel een Shielded Twisted Pair (STP)-constructie, die elektromagnetische interferentie helpt voorkomen en betrouwbare datacommunicatie garandeert.

De USB3SAA3MBK wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw USB 3.0 USB-A apparaten, zoals een USB hub, aan op een desktop of server

Eigenschappen

- Plaats uw USB 3.0 apparaten op de gewenste plek in uw werkomgeving
- Gegoten connectoren met trekontlasting
- Gegarandeerde betrouwbaarheid

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24/28 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.6 in [15.0 mm]
Hoogte product	0.3 in [8.0 mm]
Gewicht product	4.0 oz [112.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]



Verzendgewicht
(verpakt) 4.3 oz [122.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 3 m USB 3.0 A naar A kabel - M/M - zwart

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

