USB 3.0 (5Gbps) kabel - A naar A - M/M - 3 m

Productcode: USB3SAA3MBK

Met deze USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) kabel, ook bekend als een USB 3.2 Gen 1 kabel, kunt u uw USB-A apparaten aansluiten overal waar u die in uw werkomgeving nodig hebt. Met een verbindingsafstand tot 3 meter, kunt u uw pc en USB hub, of andere USB-A apparaten, organiseren geheel volgens de door u gewenste configuratie.

Bovendien heeft deze hoogwaardige kabel een Shielded Twisted Pair (STP)-constructie, die elektromagnetische interferentie helpt voorkomen en betrouwbare datacommunicatie garandeert.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

RoHS Compliant

Toepassingen

• Sluit uw USB 3.0 USB-A apparaten, zoals een USB hub, aan op een desktop of server

Eigenschappen

• Plaats uw USB 3.2 Gen1 apparaten op de gewenste plek in uw werkomgeving

• Gegoten connectoren met trekontlasting

• Gegarandeerde betrouwbaarheid

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Connectormateriaal	Nikkel
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties		
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)		
	Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connector B	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	65%
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	24/28 AWG
	Kabellengte	9.8 ft [3 m]
	Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
	Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
	Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
	Gewicht product	4.0 oz [112.0 g]
Verpakkingsinformatie		

	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.7 in [18.0 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.3 oz [122.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 3 m USB 3.0 A naar A kabel - M/M - zwart

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.