

Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à Gauche Mâle / Mâle pour imprimante - 3 m - Noir

N° de produit: USBAB3ML



Le câble d'imprimante USB USBAB3ML de 3 m est équipé d'un connecteur mâle USB A et d'un connecteur mâle USB B coudé vers la gauche permettant des connexions de qualité supérieure vers des périphériques USB 2.0 et des installations dans des espaces restreints.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de haute qualité et conçu par des experts pour être durable, ce câble USB coudé bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

StarTech.com propose également un câble USB 2.0 A vers B coudé vers la droite de 3 m (USBAB3MR) aussi pratique que ce câble coudé vers la gauche, mais qui vous permet de brancher votre appareil USB dans l'autre sens.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connexion de périphériques USB 2.0, comme des imprimantes, des scanners ou des disques durs USB externes, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

Spécifications techniques

- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prend en charge des vitesses de transfert USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s
- 1 connecteur USB B mâle coudé vers la gauche

- 1 connecteur USB A mâle

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	USB B (4 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit à angle gauche
Calibre du fil	24/28 AWG
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	3.2 oz [89.5 g]



Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Poids brut	3.4 oz [95.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Câble USB 2.0 A vers B coudé vers la gauche 3 m - M/M

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

