

1m USB 3.0 (5Gbps) SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz

Produkt-ID: USB3SAB1MRA



Das 1 m lange schwarze USB 3.2 Gen 1 A-auf-B-Kabel USB3SAB1MRA ist mit einem rechtsgewinkelten USB A-Stecker versehen, sodass Sie Ihre USB 3.2 Gen 1 B-Peripheriegeräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an Ihren PC, Laptop oder Server anschließen können.

Der rechtsgewinkelte USB A-Anschlüsse positioniert das Kabel nahezu bündig gegen eine Wand oder eine andere Oberfläche. So besteht keine Platzanforderung wie im Falle einer geraden Verbindung vom Kabel in den USB-Anschluss.

Das 1 m lange Kabel nutzt bei Verwendung mit einem USB 3.2 Gen 1-Host und -Gerät den vollen SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-Standard und bietet so eine Bandbreite von 5 Gbit/s.

Zudem ist das rechtsgewinkelte USB 3.2 Gen 1-Kabel als hochwertiges Shielded Twisted Pair (STP)-Kabel konstruiert und trägt so dazu bei, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und gewährleistet eine zuverlässige Datenkommunikation.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Schließen Sie ein SuperSpeed USB 3.0 Typ B-Peripheriegerät (Festplattengehäuse, Kartenleser, Dockingstation, Video Capture-Gerät usw.) selbst in schwer erreichbaren Bereichen oder an engen Stellen an einen USB 3.0-fähigen Desktopcomputer, Laptop oder Server an.

## Merkmale

- 1x rechtsgewinkelter USB 3.2 Gen1 A-Stecker
- 1x USB 3.2 Gen1 'B'-Stecker
- Entwickelt und konstruiert gemäß den SuperSpeed USB 3.2 Gen1-Spezifikationen
- Hochwertige abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion
- Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten

### Hardware

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Garantiebestimmungen     | Lifetime                          |
| Steckverbinderplatten    | Nickel                            |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride          |
| Typ der Kabelabschirmung | Folie, abgeschirmtes Twisted Pair |

### Leistung

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s |
|--------------|--------------------|

### Steckverbinder

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)   |
| Steckverbinder B | 1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s) |

### Physische Eigenschaften

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Farbe             | Schwarz                    |
| Steckverbinderart | Gerade auf rechtsgewinkelt |
| Drahtstärke       | 28 AWG                     |
| Kabellänge        | 3.3 ft [1 m]               |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Produktlänge   | 3.3 ft [1 m]    |
| Produktbreite  | 0.4 in [1.1 cm] |
| Produkthöhe    | 0.6 in [1.4 cm] |
| Produktgewicht | 1.7 oz [48 g]   |

---

#### Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge                  | 1                |
| Paketlänge                  | 7.4 in [18.8 cm] |
| Paketbreite                 | 7.8 in [19.8 cm] |
| Pakethöhe                   | 0.7 in [1.8 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 2.1 oz [60.0 g]  |

---

#### Verpackungsinhalt

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - 1 m schwarzes SuperSpeed USB 3.0-Kabel, rechtsgewinkelt A auf B - Stecker/Stecker |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

---

#### Garantieinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Warranty | Lifetime |
|----------|----------|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.