

Câble USB 3.0 (5Gbps) SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 1 m - M/M - Noir

Nº de produit: USB3SAB1MRA



Le câble noir USB 3.0 A vers B 1 m USB3SAB1MRA comprend un connecteur mâle USB A à angle droit, vous permettant de connecter vos périphériques USB 3.0 B à votre ordinateur de bureau, ordinateur portable ou serveur, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès.

Le connecteur USB A à angle droit positionne le câble le long d'un mur ou d'une autre surface, et élimine l'espace généralement requis pour une connexion « droite » du câble sur le port USB.

Exploitant les pleines capacités de la norme SuperSpeed USB 3.0 lorsqu'il est utilisé avec un hôte et un appareil USB 3.0, ce câble de 1 m offre un débit de 5 Gb/s.

De plus, ce câble USB 3.0 à angle droit possède une construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité, permettant d'empêcher les interférences électromagnétiques et d'assurer une communication de données fiable.

## Certifications, rapports et compatibilité







## **Applications**

• Connectez un périphérique SuperSpeed USB 3.0 de type B (boîtier de disque dur, lecteur de carte, station d'accueil, dispositif d'acquisition vidéo, etc.) à un ordinateur de bureau, ordinateur portable ou serveur USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès



## Spécifications techniques

- 1 connecteur mâle USB 3.0 A à angle droit
- 1 connecteur mâle USB 3.0 B
- Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.2 Gen1
- Construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité
- Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s
- Connecteurs moulés avec serre-câble
- Rétrocompatible avec USB 2.0

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium
Performance		
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connecteur B	1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Style de connecteur	Droit à angle droit
	Calibre du fil	28 AWG
	Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
	Longueur du produit	3.3 ft [1 m]



	Largeur du produit	0.4 in [1.1 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
	Poids du produit	1.7 oz [48 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	7.4 in [18.8 cm]
	Package Width	7.8 in [19.8 cm]
	Package Height	0.7 in [1.8 cm]
	Poids brut	2.1 oz [60.0 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble SuperSpeed USB 3.0 noir à angle droit A vers B 1 m - M/M

<sup>\*</sup> L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis