

Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 1 m - M/M - Noir

N° de produit: USB3SAB1MRA



Le câble noir USB 3.0 A vers B 1 m USB3SAB1MRA comprend un connecteur mâle USB A à angle droit, vous permettant de connecter vos périphériques USB 3.0 B à votre ordinateur de bureau, ordinateur portable ou serveur, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès.

Le connecteur USB A à angle droit positionne le câble le long d'un mur ou d'une autre surface, et élimine l'espace généralement requis pour une connexion « droite » du câble sur le port USB.

Exploitant les pleines capacités de la norme SuperSpeed USB 3.0 lorsqu'il est utilisé avec un hôte et un appareil USB 3.0, ce câble de 1 m offre un débit de 5 Gb/s.

De plus, ce câble USB 3.0 à angle droit possède une construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité, permettant d'empêcher les interférences électromagnétiques et d'assurer une communication de données fiable.

Le câble USB 3.0 A vers B USB3SAB1MRA bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une qualité et une fiabilité assurées.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez un périphérique SuperSpeed USB 3.0 de type B (boîtier de disque dur, lecteur de carte, station d'accueil, dispositif d'acquisition vidéo, etc.) à un ordinateur de bureau, ordinateur portable ou serveur USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

Spécifications techniques

- 1 connecteur mâle USB 3.0 A à angle droit
- 1 connecteur mâle USB 3.0 B
- Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.0
- Construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité
- Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s
- Connecteurs moulés avec serre-câble
- Rétrocompatible avec USB 2.0

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium

Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
---------------	------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	USB Type-B (9 broches) USB 3.0

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit à angle droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	39.4 in [100 cm]
Longueur du produit	39.4 in [100 cm]

Largeur du produit	0.4 in [11 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [14 mm]
Poids du produit	1.7 oz [48 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Poids brut	2.0 oz [56 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Câble SuperSpeed USB 3.0 noir à angle droit A vers B 1 m - M/M
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

