

Câble Mini USB 2 m - A vers Mini B coudé 90° vers le bas

N° de produit: USBAMB2MD



Le câble USB vers Mini USB en angle vers le bas USBAMB2MD de 2 m offre une connexion haute qualité entre vos appareils mobiles Mini USB 2.0 (smartphones, GPS, appareils photo numériques, disques durs portables, etc.) et votre ordinateur PC ou Mac® pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données et le transfert de fichiers.

Le connecteur Mini USB en angle vers le bas vous permet d'accéder à vos appareils mobiles Mini USB, tout en gardant le câble hors de portée et en évitant le stress exercé sur le port.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale.

StarTech.com propose également un câble USB vers Mini USB en angle vers le haut de 2 m (USBAMB2MD) aussi pratique que ce câble en angle vers le bas, mais qui vous permet de brancher votre appareil Mini USB dans l'autre sens.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Transférez des données et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre appareil Mini USB, sans que le câble ne vous gêne

Spécifications techniques

- 1 connecteur USB A mâle
- 1 connecteur Mini USB B mâle en angle vers le bas
- Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Connecteurs moulés avec décharge de traction
- Offre 2 m de longueur de câble

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB Mini-B (5 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Style de connecteur	Droit à angle vers le bas
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Poids du produit	1.6 oz [45.3 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.3 in [13.5 cm]
Largeur du Paquet	5.0 in [12.6 cm]
Hauteur du Paquet	0.8 in [2.0 cm]
Poids brut	1.8 oz [50.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble mini USB 2 m - A vers Mini B en angle vers le bas
-----------------------	---

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis