

30 cm SuperSpeed USB 3.0 (5Gbps)-kabel A till micro-B

Produkt ID: USB3SAUB1



USB3SAUB1 30 cm SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-kabeln (A till micro-B) är en hållbar anslutning av hög kvalitet som utnyttjar fördelarna med USB 3.2 Gen 1 till fullo.

Kabeln har en skärmad, partvinnad (STP) konstruktion som skyddar mot elektromagnetisk störning och garanterar pålitlig datakommunikation; ett snabbt och enkelt sätt att ansluta till en extern lagring med genomströmning på upp till 5 Gbps vid användning med en USB 3.2 Gen 1-värd och -enhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut enheter med Micro USB 3.0 till en SuperSpeed USB 3.0-kompatibel dator

Funktioner

- 1x USB 3.2 Gen1 A hankontakt
- 1x USB 3.2 Gen1 Micro-B hankontakt
- Skärmad, partvinnad (STP) design förhindrar elektromagnetisk störning (EMI)

- Stöder dataöverföringshastigheter med USB 3.2 Gen1 på upp till 5 Gbps
- Gjutna kontakter med dragavlastning
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-------------------	--------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)

Utseende

Färg	Blå
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	1.0 ft [0.3 m]
Produktlängd	12.0 in [30.5 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	0.8 oz [23.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Paketets bredd	7.9 in [20.0 cm]
Paketets höjd	0.4 in [9.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.2 oz [33.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - 30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A till micro-B

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.